


SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oțel inox, cu suprafețe netede, pentru utilizare în zone de producție

Informații

Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil

Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare



Industrie alimentară



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Model igienic, pentru rezultate optime de curățare

Suprafețele netede și lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staționarea lichidelor

Domeniul de utilizare

Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară

Pentru folosire în zone de producție

Industria farmaceutică

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Normă de referință / aprobări

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Model igienic pentru mașini și aparate

Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale

FDA 21 CFR 177.2600

Element de etanșare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord

NSF/ANSI 169

Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

Materialul și forma asigură o curățare ușoară și sigură

Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu ușurință printre produsele alimentare

Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior

Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Date Tehnice

Material:

Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L)

Insert: poliamidă

Element de etanșare: elastomer special

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Gama de temperatură:

-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® HYGIENIC NPT

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Lungimea filetului, D (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Bucăți / UA
SKINTOP® HYGIENIC NPT						
54114100	NPT 1/4"	4 - 6	7,2	16	39.5	5
54114110	NPT 3/8"	6,5 - 9	7,8	20	42.5	5
54114120	NPT 1/2"	9 - 12	8,4	24	47.0	5
54114130	NPT 3/4"	11,5 - 15,5	8,8	29	50.0	5
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT						
54114200	NPT 1/4"	3 - 4,5	7,2	16	39.5	5
54114210	NPT 3/8"	4,5 - 7	7,8	20	42.5	5
54114220	NPT 1/2"	7 - 10	8,4	24	47.0	5
54114230	NPT 3/4"	9 - 12,5	8,4	29	50.0	5

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16