



SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, presetupe din oțel inox cu înaltă rezistență la coroziune, cu suprafețe slefuite, rezistente la mediul marin sau pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte

Informații

Versiune din oțel inox cu design compact

Pentru industria alimentară, în zonele expuse stropirii



Industria alimentară



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Fără halogen



Rezistența mecanică



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistent la coroziune

Rezistent la apă de mare

Suprafață netedă, fără muchii

Model compact

Gamă de strângere mare, variabilă

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX NPT

Domeniul de utilizare

Aplicații onshore și offshore
Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere
Industria alimentară (zonă fără produse, zonă spălată)

Normă de referință / aprobări

Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale
DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente
DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: oțel inoxidabil - V4A (1.4404 / 316L) Insert: poliamidă Garnitură: silicon Garnitură inelară: silicon Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® INOX NPT

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® INOX NPT						
53806778	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806779	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806780	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806781	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806782	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806783	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806784	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5
SKINTOP® INOX-R NPT						
53806796	NPT 1/4"	3 - 5	16	37.8	15	5
53806797	NPT 3/8"	5 - 7	20	40.4	15	5
53806798	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	5
53806799	NPT 3/4"	7 - 13	29	46.2	15	5
53806800	NPT 1"	8 - 15	36	50.6	15	5
53806801	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	59.2	17	5
53806802	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	63.2	17	5

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16