

SKINTOP® INOX SC NPT









SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, presetupe din oțel inox cu înaltă rezistență la coroziune, cu suprafețe slefuite, rezistente la mediul marin sau pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte

Informații

Versiune din oțel inox cu design compact

Protecție EMC optimă



-  Industrie alimentară
-  Potrivit pentru exterior
-  Rezistență chimică bună
-  Gamă mare de strângere
-  Fără halogen
-  Rezistența mecanică
-  Interferența semnalelor
-  Rezistent la temperatură

Beneficii

Suprafață netedă, fără muchii

Model compact

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC NPT

Gamă de strângere mare, variabilă
Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă
Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
Industria farmaceutică
Industria alimentară (zonă fără produse, zonă spălată)
Aplicații onshore și offshore
Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere

Normă de referință / aprobări

Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale
DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente
DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: oțel inoxidabil - V4A (1.4404 / 316L) Insert:poliamidă Garnitură: silicon Garnitură inelară: silicon Fără halogen
Clasa de protecție:	NEMA tip 1, tip 2, tip 4X, tip 6, tip 12 conform UL50E IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® INOX SC NPT

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
53806818	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806819	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806820	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806821	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806822	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806823	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806824	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16