

SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oțel inox, cu suprafețe netede, pentru utilizare în zone de producție

Informații

NOU: disponibil până la M40x1,5

Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil

Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare



Industrie alimentară



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Robust



Interferența semnalelor



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Contact EMC flexibil cu conductivitate

mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Model igienic, pentru rezultate optime de curățare

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

Suprafețele netede și lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staționarea lichidelor

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
Pentru folosire în zone de producție
Industria farmaceutică

Normă de referință / aprobări

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Model igienic pentru mașini și aparate
Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale
FDA 21 CFR 177.2600
Element de etanșare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente
DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

Materialul și forma asigură o curățare ușoară și sigură
Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu ușurință printre produsele alimentare
Un ansamblu complet se montează cu ușurință din exterior
Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate
La cerere, cheie pentru strangere presetupă, în zone cu spațiu limitat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări:	Aprobare UL pentru M32x1,5 și M40x1,5 în așteptare
Material:	Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) Insert: poliamidă Element de etanșare: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Alte mărimi sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® HYGIENIC SC						
53105300	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105301	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105302	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105303	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105314	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105315	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

