









SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, presetupă pentru zone cu impuneri ridicate de igienă și cu punere la masă a ecranului prin lamele elastice. Realizare compactă, cu suprafețe lustruite, rezistent și la apă de mare

Informații

Versiune din oțel inox cu design compact
 Protecție EMC optimă



-  Industrie alimentară
-  Potrivit pentru exterior
-  Rezistență chimică bună
-  Gamă mare de strângere
-  Fără halogen
-  Rezistența mecanică
-  Interferența semnalelor
-  Rezistent la temperatură

Beneficii

Suprafață netedă, fără muchii
 Model compact

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC

Gamă de strângere mare, variabilă
Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă
Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
Industria farmaceutică
Industria alimentară (zonă fără produse, zonă spălată)
Aplicații onshore și offshore
Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere

Normă de referință / aprobări

DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente
Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale
NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material:	Corp: oțel inoxidabil - V4A (1.4404 / 316L) Insert: poliamidă Garnitură: silicon Garnitură inelară: silicon Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® INOX SC						
53806720	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806722	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806724	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806726	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806728	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5
53806731	M 40 x 1,5	19 - 28	45	51.2	9	5
53806732	M 50 x 1,5	27 - 35	54	56.2	10	5

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16