


## SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, presetupe din oțel inox cu înaltă rezistență la coroziune, cu suprafețe slefuite, rezistente la mediul marin sau pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte

### Informații

Versiune din oțel inox cu design compact

Pentru industria alimentară, în zonele expuse stropirii



Industria alimentară



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Fără halogen



Rezistența mecanică



Rezistent la temperatură

### Beneficii

Rezistent la coroziune

Rezistent la apă de mare

Suprafață netedă, fără muchii

Model compact

Gamă de strângere mare, variabilă

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

### Domeniul de utilizare

Aplicații onshore și offshore  
Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere  
Industria alimentară (zonă fără produse, zonă spălată)

### Normă de referință / aprobări

Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale  
DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente  
DIN EN ISO 14 159  
Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor  
NSF/ANSI 169  
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

### Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423  
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: oțel inoxidabil - V4A (1.4404 / 316L) Insert:poliamidă Garnitură: silicon Garnitură inelară: silicon Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D ( mm )	Bucăți / UA
<b>SKINTOP® INOX</b>						
53806739	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806740	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806741	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806742	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806743	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5
53806744	M 40 x 1,5	19 - 28	45	51.2	9	5
53806745	M 50 x 1,5	27 - 35	54	56.2	10	5
<b>SKINTOP® INOX-R</b>						
53806749	M 12 x 1,5	3 - 5	16	29.3	6,5	5
53806750	M 16 x 1,5	5 - 7	20	32.4	7	5
53806751	M 20 x 1,5	6 - 10	24	35.5	8	5
53806752	M 25 x 1,5	7 - 13	29	39.2	8	5
53806753	M 32 x 1,5	8 - 15	36	44.6	9	5
53806754	M 40 x 1,5	15 - 23	45	51.2	9	5
53806755	M 50 x 1,5	22 - 29	54	56.2	10	5

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03\_16