

## SKINTOP® ST-HF-M

Presetupă de cablu din material plastic fără halogen

SKINTOP® ST-HF-M, presetupă filet metric, din plastic, fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea focului și cu auto stingere, extrem de fiabilă

### Informații

Presetupă pentru aplicații feroviare

Hazard Level: HL 3



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Gamă mare de strângere



Fără halogen



Certificări multiple

### Beneficii

Fiabilitate maximă

Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0

Complet fără halogeni (inclusiv materiale de etanșare)

Auto-stingere, fără picurare

Protecție permanentă la vibrații

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-HF-M

### Domeniul de utilizare

Metrouri și trenuri  
Peste tot unde protejarea persoanelor și a bunurilor este în prim plan  
Clădiri publice  
Sisteme de ventilație  
Construcția tunelurilor

### Normă de referință / aprobări

DIN EN 45545-2 (HL3)  
Testare cu filament conform cu EN 60695-2-1/1 +960 °C

### Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423  
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare:	RAL 7035 gri deschis RAL 9005 negru / rezistent UV
Material:	Corp poliamidă. Element de etanșare: Elastomer special Garnitură inelară: Elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Static: între -40 °C și +100 °C Dinamic: între -20 °C și +100 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® ST-HF-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D ( mm )	Bucăți / UA
SKINTOP® ST-HF-M gri deschis						
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-HF-M negru						
53111408	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111418	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111422	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111438	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111448	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111458	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111468	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111478	M 63 x 1,5	34 - 45	66	70.0	12	5

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16