


SKINTOP® KR-M ATEX plus albastră

SKINTOP® KR-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, albastră, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecție intrinsecă, pentru cabluri cu diametrul exterior mai mic



Petrol și gaze



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Certificări multiple

Beneficii

Grad mare de protecție

Rezistentă la impact și temperaturi scăzute

Fixare puternică

Gamă de strângere mare, variabilă

Protecție permanentă la vibrații

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru a etanșa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Ultima actualizare (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® KR-M ATEX plus albastră

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Certificări:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Culoare:	Albastru (RAL 5015)
Material:	Corp: poliamidă specială Etanșare: elastomer special Garnitură inelară: NBR
Teste:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® KR-M ATEX plus albastră

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Filet M	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® KR-M ATEX plus albastră							
54115405	KR-M 12 ATEX plus albastru	2 - 4	12 x 1.5	15	30	8	50
54115415	KR-M 16 ATEX plus albastru	4 - 6	16 x 1.5	19	34	8	50
54115425	KR-M 20 ATEX plus albastru	5 - 10	20 x 1.5	25	38	9	50
54115435	KR-M 25 ATEX plus albastru	6 - 13	25 x 1.5	30	40	10	25
54115445	KR-M 32 ATEX plus albastru	9 - 15	32 x 1.5	36	47	10	25
54115455	KR-M 40 ATEX plus albastru	16 - 23	40 x 1.5	46	52	10	10
54115465	KR-M 50 ATEX plus albastru	22 - 29	50 x 1.5	55	62	12	5
54115475	KR-M 63 ATEX plus albastru	29 - 39	63 x 1.5	66	71	12	5