


## SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecție intrinsecă, pentru cabluri cu diametrul exterior mai mic



Petrol și gaze



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Certificări multiple

### Beneficii

Grad mare de protecție

Rezistentă la impact și temperaturi scăzute

Fixare puternică

Gamă de strângere mare, variabilă

Protecție permanentă la vibrații

### Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru a etanșa cabluri cu diametru exterior mai mic.

### Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

## SKINTOP® KR-M ATEX plus

### Date Tehnice

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe              |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe              |
| Atenție:             | Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu            |
| Certificări:         | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0027X        |
| Culoare:             | RAL 9005 negru / rezistent UV                                                     |
| Material:            | Corp: poliamidă specială<br>Etanșare: elastomer special<br>Garnitură inelară: NBR |
| Teste:               | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31                               |
| Clasa de protecție:  | IP 68 - 10 bar                                                                    |
| Gama de temperatură: | -20°C la +80°C                                                                    |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® KR-M ATEX plus**

| Articol nr.             | Denumire articol / dimensiuni | Domeniu de prindere ØF (mm) | Filet M  | Mărimea cheii SW în mm | Lungimea totală, C mm | Lungimea filetului, D ( mm ) | Bucăți / UA |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| SKINTOP® KR-M ATEX plus |                               |                             |          |                        |                       |                              |             |
| 54115205                | KR-M 12 ATEX plus             | 2 - 4                       | 12 x 1.5 | 15                     | 30                    | 8                            | 50          |
| 54115215                | KR-M 16 ATEX plus             | 4 - 6                       | 16 x 1.5 | 19                     | 34                    | 8                            | 50          |
| 54115225                | KR-M 20 ATEX plus             | 5 - 10                      | 20 x 1.5 | 25                     | 38                    | 9                            | 50          |
| 54115235                | KR-M 25 ATEX plus             | 6 - 13                      | 25 x 1.5 | 30                     | 40                    | 10                           | 25          |
| 54115245                | KR-M 32 ATEX plus             | 9 - 15                      | 32 x 1.5 | 36                     | 47                    | 10                           | 25          |
| 54115255                | KR-M 40 ATEX plus             | 16 - 23                     | 40 x 1.5 | 46                     | 52                    | 10                           | 10          |
| 54115265                | KR-M 50 ATEX plus             | 22 - 29                     | 50 x 1.5 | 55                     | 62                    | 12                           | 5           |
| 54115275                | KR-M 63 ATEX plus             | 29 - 39                     | 63 x 1.5 | 66                     | 71                    | 12                           | 5           |

Ultima actualizare (27.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16