






SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, presetupă din plastic cu protecție pentru îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelor



-  Componente de automatizare complementare de la Lapp
-  Gamă mare de strângere
-  Protecție maximă la vibrații
-  Preluare optimă a efortului de tracțiune
-  Certificări multiple

Beneficii

Îndoire sigură și protecție la încovoiere
Protejarea cablurilor
Fiabilitate în funcționare
Pentru protecția cablurilor flexibile

Domeniul de utilizare

Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
Dispozitive portabile
Industria robotică
Aplicații de Sunet și Lumină
Părțile în mișcare ale echipamentelor

Normă de referință / aprobări

Ultima actualizare (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Versiunea SKINTOP® BSR-M cu insert redus, pentru fixarea cablurilor cu secțiune mai mica este disponibilă la cerere SKINTOP® BS M ISO versiune cu filet metric foarte lung fără aprobare DNV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
La cerere:	cu inel de etanșare redus
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă Element de etanșare: CR
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® BS-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® BS-M gri argintiu						
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111610	M 16 x 1,5	4 - 10	19	86.0	8	100
53111620	M 20 x 1,5	6 - 13	25	101.0	9	50
53111630	M 25 x 1,5	8 - 17	30	125.0	10	25
53111640	M 32 x 1,5	9 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M negru						
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111710	M 16 x 1,5	4 - 10	19	86.0	8	100
53111720	M 20 x 1,5	6 - 13	25	101.0	9	50
53111730	M 25 x 1,5	8 - 17	30	125.0	10	25
53111740	M 32 x 1,5	9 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M gri deschis						
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111810	M 16 x 1,5	4 - 10	19	86.0	8	100
53111820	M 20 x 1,5	6 - 13	25	101.0	9	50
53111830	M 25 x 1,5	8 - 17	30	125.0	10	25
53111840	M 32 x 1,5	9 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS M ISO gri argintiu (cu filet metric lung)						
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50
SKINTOP® BS M ISO negru (cu filet metric lung)						
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M