








SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, Presetupă cu protecție la îndoirea cablului, cu sistem inovator CLICK, nu necesită filet sau piuliță

Informații

Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piață pentru o asamblare rapidă și flexibilă. Împingi presetupa în gaură, rotești piulița spre stânga, capacul spre dreapta și gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecție maximă, totul în câteva secunde



-  Rezistență chimică bună
-  Rezistență termică
-  Rezistență mecanică
-  Timpul de asamblare
-  Cerința de spațiu
-  Rezistență la acizi
-  Certificări multiple

Beneficii

Protecție sigură la îndoire pentru conservarea cablului și siguranță în funcționare

Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK

Nu necesită filet

Pentru protecția cablurilor flexibile

Câteva părți, piulița nu mai este necesară

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BS

Domeniul de utilizare

Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1

Industria robotică

Părțile în mișcare ale echipamentelor

Construcția de aparate electrice

Aplicații de Sunet și Lumină

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Inclus

Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă specială Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® CLICK BS

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	M (gaura în mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Grosimea peretelui, S (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® CLICK BS gri deschis								
53112932	CLICK BS 12	3,5 - 7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112888	CLICK BS 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112889	CLICK BS 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112890	CLICK BS 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112933	CLICK BS 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BS gri argintiu								
53112934	CLICK BS 12	3,5 - 7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112906	CLICK BS 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	22.0 / 25.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112907	CLICK BS 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112908	CLICK BS 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112935	CLICK BS 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BS negru								
53112936	CLICK BS 12	3,5 - 7	12.3 (-0.2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112909	CLICK BS 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112911	CLICK BS 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112912	CLICK BS 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112937	CLICK BS 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK BS