

SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, presetupă din plastic cu sistem CLICK pentru reducerea timpului de montaj, asamblare simplă, cu piesă de etanșare pentru cabluri cu diametre reduse

Informații

Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piață pentru o asamblare rapidă și flexibilă. Împingi presetupa în gaură, rotești piulița spre stânga, capacul spre dreapta și gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecție maximă, totul în câteva secunde



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Certificări multiple

Beneficii

Câteva părți, piulița nu mai este necesară
Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
Asamblare simplă în orice poziție
Protecție la vibrații
Nu necesită filet

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru a etanșa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Ultima actualizare (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK-R

Inclus

Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă specială Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Gama de temperatură:	Dinamic: între -20 °C și +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® CLICK-R

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	M (gaura în mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Grosimea peretelui, S (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® CLICK-R gri deschis								
53112925	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112689	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112690	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112691	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112926	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R gri argintiu								
53112927	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112879	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112880	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112881	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112928	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R negru								
53112929	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112885	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112886	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112887	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112931	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

Ultima actualizare (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK-R