

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, presetupă din plastic cu sistem CLICK pentru reducerea timpului de montaj, nu necesită filetarea găurii

Informații

Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piață pentru o asamblare rapidă și flexibilă. Împingi presetupa în gaură, rotești piulița spre stânga, capacul spre dreapta și gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecție maximă, totul în câteva secunde

În cutia practică disponibilă în catalogul web



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Certificări multiple

Beneficii

Câteva părți, piulița nu mai este necesară

Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK

Asamblare simplă în orice poziție

Protecție la vibrații

Nu necesită filet

SKINTOP® CLICK

Domeniul de utilizare

Tehnologii pentru automatizări
Aplicații fotovoltaice
Confecționarea tablourilor electrice
Aplicații electrice de măsurare și control
Echipamente de aer condiționat

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Inclus

Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă specială Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Gama de temperatură:	Dinamic: între -20 °C și +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® CLICK

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	M (gaura în mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Grosimea peretelui, S (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® CLICK gri deschis								
53112692	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112686	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112687	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112688	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112694	CLICK 32	11.0 - 20.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK gri argintiu								
53112921	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112876	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112877	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112878	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112922	CLICK 32	11.0 - 20.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK negru								
53112923	CLICK 12	4.5 - 7.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112882	CLICK 16	5.0 - 9.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112883	CLICK 20	7.0 - 13.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112884	CLICK 25	9.0 - 17.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112924	CLICK 32	11.0 - 20.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK