SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, presetupă metrică din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins şi insert de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse

Informații

Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!







- Gamă mare de strângere
- Protecţie maximă la vibraţii
- Rezistenţa mecanică
- Timpul de asamblare
- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Rezistent la temperatură
- Certificări multiple

Beneficii

Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
Protecție permanentă la vibrații
Gamă de strângere mare, variabilă
Formă de strângere optimă
Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Domeniul de utilizare
Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Normă de referință / aprobări
UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Descrierea produsului
Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă
SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung
SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21 De la mărimea M 40 x 1,5 până la M 63 x 1,5 cu O-ring
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă Element de etanșare: CR
Teste:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Gama de temperatură:	Static: între -40 °C şi +100 °C Dinamic: între -20 °C și +100 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® STR-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINTOP® STR-M gri argintiu						
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M negru						
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M gri deschis						
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO gri argintiu (cu filet metric mai lung)						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR M ISO negru (cu filet metric mai lung)						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100


Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M



Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.