

**SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL**

Presetupa din alamă cu spirală de protecție la îndoire, pentru utilizare la piese mobile ale utilajelor, protecție optimă EMC datorită arcului de contact cu conductivitate ridicată.

**Informații**

ÖLFLEX® Cablu de comandă fără halogen, HFFR, flexibil, clasificat CPR Cca



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură

**Beneficii**

Spirala de protecție previne îndoirea excesivă cât și deformarea cablului conectat.

Construcția specială a spiralei din oțel inoxidabil permite un număr mare de cicluri de îndoire.

Protecție EMC optimă datorită arcului de contact integrat, foarte conductiv și flexibil, care creează o impedență mică între împletitura de ecranare din cupru și presetupe.

Interval de strângere mare, variabil, pentru diferite diametre exterioare ale cablului.

Etanșarea maxim posibilă prin garnitură inelară și inele de etanșare ce asigură gradul de protecție IP 68 (10 bar) și IP 69.

**Domeniul de utilizare**

Pentru introducerea conformă EMC a cablurilor ecranate din cupru.

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL**

În mod special pentru piesele mobile ale mașinilor.  
Rezistă la solicitări mecanice ridicate.  
Adecvat pentru utilizare la exterior.

**Descrierea produsului**

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

**Notă**

Varianta "R" cu inserție de etanșare redusă pentru fixarea cablurilor cu diametru mic.

**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Arc spiralat din oțel inoxidabil
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar IP 69
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Instalare fixă: -30 ÷ +100 °C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

## SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø (mm), de la - la	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® BS-SC-M METAL						
53806825	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	25
53806826	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	25
53806827	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53806828	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
SKINTOP® BSR-SC-M METAL						
53806829	M 12 x 1,5	2.0 - 5.0	1	16	6,5	25
53806830	M 16 x 1,5	2.0 - 7.0	4	20	7	25
53806831	M 20 x 1,5	5.0 - 10.0	5	24	8	25
53806832	M 25 x 1,5	6.0 - 13.0	7,5	29	8	25

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL**