

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, conexiune cu șurub a unui cablu din alamă fără halogen cu contact ecranat de 360° cu rezistență redusă, instalare rapidă și ușoară

Informații

Presetupă pentru aplicații feroviare

Hazard Level: HL 3



Șină



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Siguranță



Interferența semnalelor

Beneficii

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă
Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
Fiabilitate maximă
Posibilitate de a face reglaje în timpul asamblării

Domeniul de utilizare

Metrouri și trenuri
Sisteme de automatizare
Dispozitive de mare putere
Convertizoare de frecvență

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Normă de referință / aprobări

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Body: nickel plated brass Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0 EMC-brush: brass wire Sealing: special elastomere O-ring: special elastomere
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
53112543	M 25 x 1,5	9 - 17	6	29	36.0	8	10
53112544	M 32 x 1,5	11 - 21	8	36	42.2	9	5
53112545	M 40 x 1,5	19 - 28	10	45	49.5	9	5
53112546	M 50 x 1,5	27 - 35	14	54	52.0	10	5
53112547	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	61.3	15	1

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16