

SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-HF-M SC, halogen-free brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC spring contact, easy to assemble

Informații

Presetupă pentru aplicații feroviare

Hazard Level: HL 3



Șină



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Siguranță



Interferența semnalelor

Beneficii

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării

Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolație intermediară

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Contact EMC flexibil cu conductivitate

mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Câțiva pași simpli, ușor de asamblat

Domeniul de utilizare

Metrouri și trenuri

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru

Pentru industria constructoare de mașini / inginerie

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M SC

Măsurări și control tehnologic
Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material:

Corp: alamă nichelată

Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție:

IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură:

Dinamic: -25 °C până la +100 °C

Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-HF-M SC

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
53112530	M 12 x 1,5	3,5 - 7	1	16	26.5	6,5	50
53112531	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	33.0	7	50
53112532	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	37.0	8	25
53112533	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	38.5	8	25
53112534	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	45.5	9	25
53112535	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	48.0	9	10
53112536	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	55.5	10	5

SKINTOP® MS-HF-M SC

