

## SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dopuri de protecție împotriva prafului



Timpul de asamblare



Siguranță

### Beneficii

Sigilare permanentă și sigură, pentru zonele cu pericol de explozie  
Ușor de asamblat  
Grad mare de protecție

### Domeniul de utilizare

SKINTOP® SDV-M pentru utilizare împreună cu SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH sau SKINTOP® K-M ATEX plus (albastru)  
Grupa II / Categoria 2G+1D

### Notă

Zone exterioare cu risc de explozie, se poate utiliza și în combinație cu SKINTOP® ST-M și SKINTOP® MS-M

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Atenție:	Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material:	CR
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	-30°C la +70°C

Ultima actualizare (10.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® SDV-M ATEX**

Termen scurt: up ÷ +90°C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® SDV-M ATEX**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Înălțimea vizibilă (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	M 12 ATEX	3.0	50
54113012	M 16 ATEX	3.0	50
54113022	M 20 ATEX	3.5	50
54113032	M 25 ATEX	3.5	50
54113042	M 32 ATEX	4.0	25
54113052	M 40 ATEX	4.0	25
54113062	M 50 ATEX	4.5	10
54113072	M 63 ATEX	4.5	5

Ultima actualizare (10.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16