

SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dopuri de protecție împotriva prafului



Timpul de asamblare



Siguranță

Beneficii

Sigilare permanentă și sigură, pentru zonele cu pericol de explozie
Ușor de asamblat
Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

SKINTOP® SDVR-M pentru utilizare împreună cu SKINTOP® MSR-M ATEX sau SKINTOP® KR-M ATEX plus (albastru)
Grupa II / Categoria 2G+1D

Notă

Zone exterioare cu risc de explozie, se poate utiliza și în combinație cu SKINTOP® STR-M și SKINTOP® MSR-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Atenție:

Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material:

CR

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură:

-30°C la +70°C

Termen scurt: up ÷ +90°C

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® SDVR-M ATEX

| Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Înălțimea vizibilă (mm) | UA (buc/set) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| SKINTOP® SDVR-M ATEX | | | |
| 541 13013 | M 16 ATEX | 4.0 | 50 |
| 541 13023 | M 20 ATEX | 5.0 | 50 |
| 541 13033 | M 25 ATEX | 5.0 | 50 |
| 541 13043 | M 32 ATEX | 5.5 | 25 |

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16