

## SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M, conexiune cu șurub a unui cablu prevăzut cu clemă dublă pentru reducerea solicitării prin întindere, pentru utilizarea în condiții de mediu dure

### Informații

NOU: acum cu filet de conectare XL



e-Mobility



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță

### Beneficii

Protecție împotriva îndoirii și ruperii cablurilor

Fixare puternică

Pentru solicitări mecanice ridicate

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Îndoire sigură și protecție la încovoiere

### Domeniul de utilizare

Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.

Echipamente portabile

Mașini și dispozitive pe șantiere

Macara și utilaje de ridicat

Infrastructură de încărcare pentru vehicule electrice

### Normă de referință / aprobări

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Testat conform cu IEC 62196-1: Încărcarea conductoarelor vehiculelor electrice

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar IP 69
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D ( mm )	Bucăți / UA
SKINTOP® GRIP-M						
53113180	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	41.0	7	25
53113200	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	46.0	8	25
53113210	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	48.5	8	25
53113220	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	56.6	9	25
SKINTOP® GRIP-M-XL						
53113185	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	46.0	12	25
53113205	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	49.5	12	25
53113215	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	52.5	12	25
53113225	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	62.6	15	25

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16