

SKINTOP® MULTI-M

Intrare multiplă cu filet metric de conectare

Doriți fixare sigură? Sistemul de fixare rotund, cu filet, cu intrări multiple, fixează până la 30 de cabluri simultan într-o carcasă și le etanșează cu protecție IP68. Datorită intervalului de strângere variabil, aveți flexibilitate în alegerea diametrelor de cablu!

Informații

Intrare multiplă compactă, rotundă, cu tehnologie inovatoare de gel



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Gamă mare de strângere



Fără halogen



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu



Siguranță



Rezistent la UV

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

Beneficii

Intrarea multiplă a cablurilor permite o mai mare densitate de ambalare (în funcție de variantă, până la 30 cabluri).
Domeniu larg de etanșare, cu diferențe între minim și maxim de 4 mm, pentru o gamă largă de diametre de cabluri.
Intrare directă a cablului fără perforarea prealabilă.
Flexibilitatea în alegerea diametrelor cablurilor reduce varietatea de piese din depozit și oferă avantaje logistice și de cost.
Montare simplă pe carcasă prin înșurubare sau fixare cu contrapiuliță.

Domeniul de utilizare

Pentru trecerea printr-o carcasă și fixarea unui număr mai mare de cabluri neasamblate.
Poate fi utilizat în medii uscate, umede și uleioase.
Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

Trecerile neocupate rămân închise sigur datorită membranei inovative cu tehnologie cu gel.
Cea mai bună etanșare spre carcasă și pe cablu asigură atingerea IP 68.
Certificatul UL permite utilizarea în echipamente destinate exportului în America de Nord.

Normă de referință / aprobări

UL 50, UL 50E, CSA C22.2
UL 508 A pentru comenziile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
UL File No. E349737

Inclus

SKINTOP® MULTI-M inclusiv contrapiuliță și garnitură inelară

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu
Certificări:	UL File No. E349737 Comportament în caz de incendiu conform UL94 V-2 Hazard Level HL 2 conform EN 45545-2
Notă:	La cerere: - configurație individuală a găurii - alte dimensiuni metrice ale filelor
Material:	Cadru: Policarbonat Etanșare: Gel O-Ring: NBR
Clasa de protecție:	IP 68
Gama de temperatură:	cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C fără garnitură inelară între -30 °C și +110 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MULTI-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Număr maxim de execuții	Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø	Mărimea cheii SW în mm	Bucăți / UA
52220140	M25x1,5	4	4 x 2-6 mm	30	1
52220143	M25x1,5	3	1 x 6-10mm, 2 x 2-6mm	30	1
52220146	M32x1,5	8	8 x 2-6mm	36	1
52220149	M32x1,5	6	3 x 6-10mm, 3 x 1-4mm	36	1
52220110	M40x1,5	12	2 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm	46	1
52220113	M40x1,5	6	5 x 6-10mm, 1 x 4-8mm	46	1
52220111	M50x1,5	18	18 x 2-6 mm	55	1
52220114	M50x1,5	8	8 x 6-10mm	55	1
52220112	M63x1,5	30	30 x 2-6 mm	66	1
52220115	M63x1,5	14	14 x 6-10mm	66	1

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

