

KEB 1025 clește de sertizat

KEB 1025 clește de sertizat ergonomic, pentru pini sau papuci până la 25 mm²



Beneficii

Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
Funcție de blocare anulatată doar la finalul presării
Testat pentru minim 80.000 de presări

Domeniul de utilizare

Forță minimă pentru presarea papucilor izolați sau neizolați 10 - 25 mm²

Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operația de presare trebuie întreruptă

Normă de referință / aprobări

Testat conform DIN standard EN 60352-2

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Notă:

Profilul de sertizare: dezvoltat special pentru profil W

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KEB 1025 clește de sertizat

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Profilul de sertizare	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
61791065	KEB 1025	10 - 25	trapez	0,5	220	1