

PEW 8.87 clește pentru sertizat

PEW 8.87 Sculă de sertizare pentru presarea pinilor izolați, cu imprimare hexagonală, fabricat în Germania, rapid și fiabil, intrare frontală



Beneficii

Pentru o manipulare mai ușoară în zone în care spațiul este limitat (dulapuri de comandă, utilaje / cablări interne)

Acoperă un domeniu larg de diametre:

0,08 -10 mm²(PEW 8.87)

0,08-16 mm²(PEW 8.87 Plus)

Fabricat în Germania

Leviere de acționare proiectate pentru lucru facil

Domeniul de utilizare

Sculă de sertizat pentru pini terminali, profil pătrat

Se ajustează automat funcție de mărimea pinului

Profil de sertizare pătrat cu patru bacuri de sertizare

Caracteristicile produsului

Brunat

Descrierea produsului

PEW 8.87: Cu intrare frontală sau laterală (până la 2,5 mm²)

PEW 8.87 Plus: Cu intrare frontală

Notă

Recomandat pentru pini lungi de până la 16 mm. Pentru pini mai lungi, unde sunt necesare mai multe sertizări, recomandăm utilizarea PEW 8.185/8.186 sau PEW 12 cu bacurile potrivite. Pini cu teacă lungă de până la 12 mm necesită o singură sertizare, pini mai lungi, de până la 20 mm necesită cel puțin două zone sertizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

General:

Lungimea de presare: până la 16 mm

Profilul de sertizare : pătrat

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

PEW 8.87 clește pentru sertizat

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

PEW 8.87 clește pentru sertizat

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Profilul de sertizare	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
61813742	PEW 8.87	0.08 - 10	pătrat	0,475	190	1
61813744	PEW 8.87 Plus	0.08 - 16	pătrat	0,475	190	1