

## Clești de sertizat DSA 0110 + DSA 0725

DSA 0110 și DAS 0725: Clești de sertizare pentru presarea conectorilor izolați, precum și a papucilor cablurilor izolate și a conectorilor tip lamă/ conectori pentru panou, de la 0,1 mm la 1,5 mm<sup>2</sup> și 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>



Siguranță

### Beneficii

Potrivit pentru dreptaci și stângaci  
Necesită mai puțin efort pentru presare perfectă  
Matrițe de presare cu marcaje clare  
Zona presată poate fi vizualizată pentru verificarea sertizării  
Presare cu forță controlată până la terminarea cursei

### Domeniul de utilizare

Clește de presare sigur pentru conexiunile izolate  
Pentru montarea papucilor, a conectorilor tip lamă sau alți conectori

### Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operația de presare trebuie întreruptă

### Normă de referință / aprobări

Testat conform standardelor DIN

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

General:

Presiune de sertizare reglabilă

Notă:

Profilul de sertizare : oval

### Observație

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Clești de sertizat DSA 0110 + DSA 0725

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Clești de sertizat DSA 0110 + DSA 0725**

| Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm <sup>2</sup> | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăți / UA |
|-------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 61722050    | DSA 0110         | 0,1 - 1,5              | 0,35          | 225          | 1           |
| 61722060    | DSA 0725         | 0,5 - 2,5              | 0,35          | 192          | 1           |