

## Clești de sertizat DRB 0505 + DRB 0115

DRB 0505/DRB 0115: Clești de sertizare pentru presarea conectorilor neizolați tip lamă/ conector pentru panouri, 2,8 de la 0,5-6 mm<sup>2</sup>, profil de sertizare: presare cu rolă, design ergonomic



Siguranță

### Beneficii

Necesită mai puțin efort pentru presare perfectă  
Funcție de blocare a presărilor greșite  
Matrițe de presare cu marcaje clare  
Testat pentru minim 50.000 de sertizări

### Domeniul de utilizare

Clește cu role de presare pentru conectori plăți neizolați cu conexiune 2.8  
Potrivit pentru lame cu dispozitiv de blocare

### Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operația de presare trebuie întreruptă

### Normă de referință / aprobări

Testat conform DIN standard EN 60352-2

### Descrierea produsului

DRB 0505: domeniul de secțiuni: 0.05 - 0.5 mm<sup>2</sup>

DRB 0115: domeniul de secțiuni: 0.1 - 1.5 mm<sup>2</sup>

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

General:

Presiune de sertizare reglabilă

Notă:

Profilul de sertizare : rolă de presare

Ultima actualizare (27.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Clești de sertizat DRB 0505 + DRB 0115

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Clești de sertizat DRB 0505 + DRB 0115**

| Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm <sup>2</sup> | Profilul de sertizare | Pentru conectarea lamei | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăți / UA |
|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 61790930    | DRB 0505         | 0,05 - 0,5             | rolă de presare       | 2.8                     | 0,35          | 192          | 1           |
| 61790940    | DRB 0115         | 0,1 - 1,5              | rolă de presare       | 2.8                     | 0,35          | 192          | 1           |