

## KWB 4099 clești de sertizat

KWB 4099: Clește de sertizare pentru presarea papucilor neizolați ai cablurilor, de la 4,0-10,0 mm<sup>2</sup>, profil de sertizare: W, design ergonomic



Siguranță

### Beneficii

- Matrițe de presare cu marcaje clare
- Funcție de blocare a presărilor greșite
- Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
- Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
- Testat pentru minim 80.000 de presări

### Domeniul de utilizare

Scula cu acționare cu forță redusă pentru papuci neizolați 4 - 10 mm<sup>2</sup>  
Pentru papuci neizolați, alți conectori și papucii tubulari KR

### Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operația de presare trebuie întreruptă

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
General:	Presiune de sertizare reglabilă
Notă:	Profilul de sertizare : W

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**KWB 4099 clești de sertizat**

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm <sup>2</sup>	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
61722130	KWB 4099	4 - 10	0,5	220	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16