

## Clește de sertizat T 2288

T 228: Clești de presare pentru papuci de cabluri și conectori cu îmbinare cap la cap, 10-25 mm<sup>2</sup>, profil de sertizare hexagonal, testat conform cu SEN 245010



### Beneficii

Blocarea forțată garantează presare completă  
La îndemână pentru realizarea montajului în șantier  
mărime mică

### Domeniul de utilizare

Pentru presarea papucilor de cupru de 10 - 25 mm<sup>2</sup>  
Pentru presarea papucilor tubulari (KRT) și a celor de cuplare

### Normă de referință / aprobări

Testat conform SS-EN61238-1

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Notă:

Profilul de sertizare : hexagonal

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

## Clește de sertizat T 2288

| Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm <sup>2</sup> | Profilul de sertizare | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăți / UA |
|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 61790961    | T 2288           | 10 - 25                | hexagon               | 0,6           | 300          | 1           |