

## Clește de sertizat T 2288

T 228: Clești de presare pentru papuci de cabluri și conectori cu îmbinare cap la cap, 10-25 mm<sup>2</sup>, profil de sertizare hexagonal, testat conform cu SEN 245010



### Beneficii

Blocarea forțată garantează presare completă  
La îndemână pentru realizarea montajului în șantier  
mărime mică

### Domeniul de utilizare

Pentru presarea papucilor de cupru de 10 - 25 mm<sup>2</sup>  
Pentru presarea papucilor tubulari (KRT) și a celor de cuplare

### Normă de referință / aprobări

Testat conform SS-EN61238-1

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Notă:

Profilul de sertizare : hexagonal

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Clește de sertizat T 2288**

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm <sup>2</sup>	Profilul de sertizare	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
61790961	T 2288	10 - 25	hexagon	0,6	300	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16