

Conectori tip auto, cu blocare, cu încuietoare

Conectori neizolați pentru panouri/conectori lamă cu încuietoare, tată și mamă, fabricați din alamă



Beneficii

Pentru conectarea electrică a diverselor componente

Notă

Alegerea sculei corecte depinde de secțiunea conductorului și tipul lamei de contact

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Mufă rotundă/ receptacul plat
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Descriere clasa: Fișă de conectare rotundă/plată
Material:	BM 638 M + B 638 F: Alamă șlefuită BM-C 638 M + B-C 638 F: Alamă cositorită
Gama de temperatură:	Typ M: max. +90 °C Tip F: max. +110 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Conectori tip auto, cu blocare, cu încuietare

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Certificare UL	Conexiune lama	I	L	Insert adecvat pentru sertizare	Bucăți / UA
Conectori lamelari cu blocare (tip M)								
63501020	BM 638 M	1 - 2.5	NU	6.3 x 0.8	16	28	PEW 12.050	100
63501022	BM-C 638 M	4 - 6	NU	6.3 x 0.8	16	28	PEW 12.751	100
Conector tip lamă cu cioc opritor (Tip F)								
63501010	B 638 F	1.5 - 2.5	NU	6.3 x 0.8	7,5	19	PEW 12.465	100
63501012	B-C 638 F	4 - 6	NU	6.3 x 0.8	7,5	19	PEW 12.751	100

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16