

## Papuci pentru cabluri, izolați

Papuci de cablu Easy- Entry izolați (papuci inelari, papuci furcă (înguști), papuci furcă flanșă, pini, conector circular, conector de îmbinare cap la cap, conector de capăt)



Fără halogen

### Beneficii

Forma EASY-entry permite introducerea ușoară și sigură a conductorilor

Nu există risc de îndoite și zdrobite a cabluri

Pentru o rezistență bună și o bună conducție a curentului

### Domeniul de utilizare

Echiparea tablourilor electrice de control

### Caracteristicile produsului

Papuc sudat ce se poate presa în orice pozitie

Pentru conexiune de primă clasă cu principiu simplu de funcționare

Cositorirea electrolitică asigură protecția maximă la coroziune

Papuc acoperit cu aliaj de lipire tare, receptacul plat, dublă pliure la presare

Manșon metalic cu pliuri interne

### Normă de referință / aprobări

Fișier număr E334109, vezi tabela

### Notă

Conectorul de îmbinare de capăt : conductori unifilari și conductori multifilari, de diverse secțiuni, pot fi sertizați împreună

### Construcție

1 = papuc inel 2 = papuc furcă 3 = papuc pin 4 = conector circular 5 = conector manșon 6 = conector mufă 7 = conector de capăt ( vezi figurile de la stânga la dreapta )

### Date Tehnice

Ultima actualizare (19.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Papuci pentru cabluri, izolați

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001052 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Terminale din cupru fără sudură pentru conductori din cupru
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001052 ETIM 6.0 Descriere clasa: Mufă de tip sertizare pentru conductoarele din Cu
General:	Alte mărimi sau culori ( conform DIN ) sunt disponibile la cerere Fără halogen
Material:	Cuprul electrolic de înaltă calitate pentru o conductivitate bună PA (UL 94 V0) PC (UL 94 V2) consultați fișa cu date tehnice
Gama de temperatură:	PA: între -20 °C și +105 PC: între -20 °C și +100 °C

### Observație

Alte mărimi și culori sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Production tolerance  $\pm 0,5$  mm

**Papuci pentru cabluri, izolați**

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm <sup>2</sup>	Certificare UL	Șurub de fixare	Culoare	Insert adecvat pentru sertizare	Bucăți / UA
Papuci inelari							
63104010	L-RZ 3	0.25 - 0.75	NU	M 3	verde	PEW 12.064	100
63104020	L-RZ 4	0.25 - 0.75	NU	M 4	verde	PEW 12.064	100
63104030	L-RZ 5	0.25 - 0.75	NU	M 5	verde	PEW 12.064	100
63104040	L-RA 3	0.5 - 1.5	NU	M 3	roșu	PEW 12.060	100
63104050	L-RA 35	0.5 - 1.5	da	M 3.5	roșu	PEW 12.060	100
63104060	L-RA 4	0.5 - 1.5	da	M 4	roșu	PEW 12.060	100
63104070	L-RA 5	0.5 - 1.5	da	M 5	roșu	PEW 12.060	100
63104080	L-RA 6	0.5 - 1.5	da	M 6	roșu	PEW 12.060	100
63104160	L-RB 3	1.5 - 2.5	NU	M 3	albastru	PEW 12.060	100
63104170	L-RB 4	1.5 - 2.5	da	M 4	albastru	PEW 12.060	100
63104180	L-RB 5	1.5 - 2.5	da	M 5	albastru	PEW 12.060	100
63104190	L-RB 6	1.5 - 2.5	da	M 6	albastru	PEW 12.060	100
63104200	L-RB 8	1.5 - 2.5	da	M 8	albastru	PEW 12.060	100
63104340	L-RC 4	4 - 6	da	M 4	galben	PEW 12.060	100
63104350	L-RC 5	4 - 6	da	M 5	galben	PEW 12.060	50
63104360	L-RC 6	4 - 6	da	M 6	galben	PEW 12.060	50
63104370	L-RC 8	4 - 6	da	M 8	galben	PEW 12.060	100
63104380	L-RC 10	4 - 6	da	M 10	galben	PEW 12.060	50
Papuc tip furcă							
63105010	L-RZ 3 F	0.25 - 0.75	NU	M 3	verde	PEW 12.064	100
63105020	L-RZ 4 F	0.25 - 0.75	NU	M 4	verde	PEW 12.064	100
63105050	L-RA 4 F	0.5 - 1.5	da	M 4	roșu	PEW 12.060	100
63105060	L-RA 5 F	0.5 - 1.5	da	M 5	roșu	PEW 12.060	100
63105070	L-RA 6 F	0.5 - 1.5	da	M 6	roșu	PEW 12.060	100
63105130	L-RB 4 F	1.5 - 2.5	da	M 4	albastru	PEW 12.060	100
63105140	L-RB 5 F	1.5 - 2.5	da	M 5	albastru	PEW 12.060	100
63105150	L-RB 6 F	1.5 - 2.5	da	M 6	albastru	PEW 12.060	100
63105210	L-RC 4 F	4 - 6	da	M 4	galben	PEW 12.060	100
63105220	L-RC 5 F	4 - 6	da	M 5	galben	PEW 12.060	100
63105230	L-RC 6 F	4 - 6	da	M 6	galben	PEW 12.060	50
63105040	L-RA 35 F	0.5 - 1.5	da	M 3.5	roșu	PEW 12.060	100
63105110	L-RB 3 F	1.5 - 2.5	da	M 3	albastru	PEW 12.060	100
63105120	L-RB 35 F	1.5 - 2.5	da	M 3.5	albastru	PEW 12.060	100

Ultima actualizare (19.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**Papuci pentru cabluri, izolați**

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm <sup>2</sup>	Certificare UL	Șurub de fixare	Culoare	Insert adecvat pentru sertizare	Bucăți / UA
<b>Papuci furcă</b>							
63108010	L-RA 35 FF	0.5 - 1.5	NU	M 3.5	roșu	PEW 12.060	100
63108040	L-RB 4 FF	1.5 - 2.5	NU	M 4	albastru	PEW 12.060	100
63108050	L-RB 5 FF	1.5 - 2.5	NU	M 5	albastru	PEW 12.060	100
<b>Papuc tip pin</b>							
63107010	L-RZP	0.25 - 0.75	NU	-	verde	PEW 12.064	100
63107020	L-RAP	0.5 - 1.5	da	-	roșu	PEW 12.060	100
63107040	L-RBP	1.5 - 2.5	da	-	albastru	PEW 12.060	100
63107070	L-RCP	4 - 6	da	-	galben	PEW 12.060	100
<b>Conector circulari</b>							
63110010	L-RABM	0.5 - 1.5	NU	-	roșu	PEW 12.060	100
63110020	L-RB 5 BM	1.5 - 2.5	NU	-	albastru	PEW 12.060	100
<b>Pini pentru conectori</b>							
63111010	L-RAB	0.5 - 1.5	NU	-	roșu	PEW 12.060	100
63111020	L-RB 5 B	1.5 - 2.5	NU	-	albastru	PEW 12.060	100
<b>Conector de îmbinare</b>							
63106020	L-RAA 15	0.5 - 1.5	da	-	roșu	PEW 12.060	100
63106040	L-RBB 25	1.5 - 2.5	da	-	albastru	PEW 12.060	100
63106080	L-RCC 6	4 - 6	da	-	galben	PEW 12.060	50
<b>Piesă de îmbinare de capăt</b>							
63112010	L-RBJ	1.5 - 2.5	NU	-	transparent	PEW 12.060	100
63112020	L-RCJ	4 - 6	NU	-	transparent	PEW 12.060	50

Ultima actualizare (19.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16