

Papuci pentru cabluri, izolați

Papuci de cablu Easy- Entry izolați (papuci inelari, papuci furcă (înguști), papuci furcă flanșă, pini, conector circular, conector de îmbinare cap la cap, conector de capăt)



Fără halogen

Beneficii

Forma EASY-entry permite introducerea ușoară și sigură a conductorilor
Nu există risc de îndoite și zdrobite a cabluri
Pentru o rezistență bună și o bună conducție a curentului

Domeniul de utilizare

Echiparea tablourilor electrice de control

Caracteristicile produsului

Papuc sudat ce se poate presa în orice pozitie
Pentru conexiune de primă clasă cu principiu simplu de funcționare
Cositorirea electrolitică asigură protecția maximă la coroziune
Papuc acoperit cu aliaj de lipire tare, receptacul plat, dublă pliure la presare
Manșon metalic cu pliuri interne

Normă de referință / aprobări

Fișier număr E334109, vezi tabela

Notă

Conectorul de îmbinare de capăt : conductori unifilari și conductori multifilari, de diverse secțiuni, pot fi sertizați împreună

Construcție

1 = papuc inel 2 = papuc furcă 3 = papuc pin 4 = conector circular 5 = conector manșon 6 = conector mufă 7 = conector de capăt (vezi figurile de la stânga la dreapta)

Date Tehnice

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Papuci pentru cabluri, izolați

| | |
|----------------------|--|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001052 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Terminale din cupru fără sudură pentru conductori din cupru |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001052 ETIM 6.0 Descriere clasa: Mufă de tip sertizare pentru conductoarele din Cu |
| General: | Alte mărimi sau culori (conform DIN) sunt disponibile la cerere Fără halogen |
| Material: | Cuprul electrolic de înaltă calitate pentru o conductivitate bună PA (UL 94 V0) PC (UL 94 V2) consultați fișa cu date tehnice |
| Gama de temperatură: | PA: între -20 °C și +105 PC: între -20 °C și +100 °C |

Observație

Alte mărimi și culori sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Production tolerance $\pm 0,5$ mm

Papuci pentru cabluri, izolați

| Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm ² | Certificare UL | Șurub de fixare | Culoare | Insert adecvat pentru sertizare | Bucăți / UA |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|-------------|
| Papuci inelari | | | | | | | |
| 63104010 | L-RZ 3 | 0.25 - 0.75 | NU | M 3 | verde | PEW 12.064 | 100 |
| 63104020 | L-RZ 4 | 0.25 - 0.75 | NU | M 4 | verde | PEW 12.064 | 100 |
| 63104030 | L-RZ 5 | 0.25 - 0.75 | NU | M 5 | verde | PEW 12.064 | 100 |
| 63104040 | L-RA 3 | 0.5 - 1.5 | NU | M 3 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63104050 | L-RA 35 | 0.5 - 1.5 | da | M 3.5 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63104060 | L-RA 4 | 0.5 - 1.5 | da | M 4 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63104070 | L-RA 5 | 0.5 - 1.5 | da | M 5 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63104080 | L-RA 6 | 0.5 - 1.5 | da | M 6 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63104160 | L-RB 3 | 1.5 - 2.5 | NU | M 3 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63104170 | L-RB 4 | 1.5 - 2.5 | da | M 4 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63104180 | L-RB 5 | 1.5 - 2.5 | da | M 5 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63104190 | L-RB 6 | 1.5 - 2.5 | da | M 6 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63104200 | L-RB 8 | 1.5 - 2.5 | da | M 8 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63104340 | L-RC 4 | 4 - 6 | da | M 4 | galben | PEW 12.060 | 100 |
| 63104350 | L-RC 5 | 4 - 6 | da | M 5 | galben | PEW 12.060 | 50 |
| 63104360 | L-RC 6 | 4 - 6 | da | M 6 | galben | PEW 12.060 | 50 |
| 63104370 | L-RC 8 | 4 - 6 | da | M 8 | galben | PEW 12.060 | 100 |
| 63104380 | L-RC 10 | 4 - 6 | da | M 10 | galben | PEW 12.060 | 50 |
| Papuc tip furcă | | | | | | | |
| 63105010 | L-RZ 3 F | 0.25 - 0.75 | NU | M 3 | verde | PEW 12.064 | 100 |
| 63105020 | L-RZ 4 F | 0.25 - 0.75 | NU | M 4 | verde | PEW 12.064 | 100 |
| 63105050 | L-RA 4 F | 0.5 - 1.5 | da | M 4 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63105060 | L-RA 5 F | 0.5 - 1.5 | da | M 5 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63105070 | L-RA 6 F | 0.5 - 1.5 | da | M 6 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63105130 | L-RB 4 F | 1.5 - 2.5 | da | M 4 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63105140 | L-RB 5 F | 1.5 - 2.5 | da | M 5 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63105150 | L-RB 6 F | 1.5 - 2.5 | da | M 6 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63105210 | L-RC 4 F | 4 - 6 | da | M 4 | galben | PEW 12.060 | 100 |
| 63105220 | L-RC 5 F | 4 - 6 | da | M 5 | galben | PEW 12.060 | 100 |
| 63105230 | L-RC 6 F | 4 - 6 | da | M 6 | galben | PEW 12.060 | 50 |
| 63105040 | L-RA 35 F | 0.5 - 1.5 | da | M 3.5 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63105110 | L-RB 3 F | 1.5 - 2.5 | da | M 3 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63105120 | L-RB 35 F | 1.5 - 2.5 | da | M 3.5 | albastru | PEW 12.060 | 100 |

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Papuci pentru cabluri, izolați

| Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm ² | Certificare UL | Șurub de fixare | Culoare | Insert adecvat pentru sertizare | Bucăți / UA |
|----------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Papuci furcă | | | | | | | |
| 63108010 | L-RA 35 FF | 0.5 - 1.5 | NU | M 3.5 | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63108040 | L-RB 4 FF | 1.5 - 2.5 | NU | M 4 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63108050 | L-RB 5 FF | 1.5 - 2.5 | NU | M 5 | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| Papuc tip pin | | | | | | | |
| 63107010 | L-RZP | 0.25 - 0.75 | NU | - | verde | PEW 12.064 | 100 |
| 63107020 | L-RAP | 0.5 - 1.5 | da | - | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63107040 | L-RBP | 1.5 - 2.5 | da | - | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63107070 | L-RCP | 4 - 6 | da | - | galben | PEW 12.060 | 100 |
| Conector circulari | | | | | | | |
| 63110010 | L-RABM | 0.5 - 1.5 | NU | - | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63110020 | L-RB 5 BM | 1.5 - 2.5 | NU | - | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| Pini pentru conectori | | | | | | | |
| 63111010 | L-RAB | 0.5 - 1.5 | NU | - | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63111020 | L-RB 5 B | 1.5 - 2.5 | NU | - | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| Conector de îmbinare | | | | | | | |
| 63106020 | L-RAA 15 | 0.5 - 1.5 | da | - | roșu | PEW 12.060 | 100 |
| 63106040 | L-RBB 25 | 1.5 - 2.5 | da | - | albastru | PEW 12.060 | 100 |
| 63106080 | L-RCC 6 | 4 - 6 | da | - | galben | PEW 12.060 | 50 |
| Piesă de îmbinare de capăt | | | | | | | |
| 63112010 | L-RBJ | 1.5 - 2.5 | NU | - | transparent | PEW 12.060 | 100 |
| 63112020 | L-RCJ | 4 - 6 | NU | - | transparent | PEW 12.060 | 50 |

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16