

## Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF

Tube cable lugs KR/KRT/KRF with inspection hole



### Beneficii

Cu orificiu de inspecție (începând cu 4 mm<sup>2</sup>)  
Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă

### Domeniul de utilizare

KR: Pentru conductori cu lițe fine sau multiconductor, clasa 2-5 și secțiuni între 0.75 -10.00 mm<sup>2</sup>  
KRT: Pentru conductori multifilari clasa 2 și secțiuni între 10 - 1000 mm<sup>2</sup>  
KRF: For fine wire copper conductors (class 2, 5 and 6) with a cross-sectional range of 16 - 800 mm<sup>2</sup>  
Pentru conectarea conductorilor din cupru la aparataj sau bare  
Max. 48 kV

### Normă de referință / aprobări

UL document nr: E205350 (vezi tabelul)  
Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001051 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Papuci tubulari pentru conductori dn cupru
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001051 ETIM 6.0 Descriere clasa: Ghidaj cablu tubular pentru conductoarele din Cu
Material:	Cupru cositorit electrolitic (Cu/Sn4 , suprafața de staniu de 4μ)
Gama de temperatură:	Domeniul de temperatură max. +90 °C Temperatura de serviciu: 110 °C, max. +140 °C

### Observație

\* Produs de partenerii Lapp  
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

## Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF**

Articol nr.	Denumire articol	Orificiu pentru șurub Ø (mm)	Certificare UL	Lungime (mm)	Matrițe de presare	d mm	W mm	Bucăți / UA
KR								
61796480	KR 0,75/3	3	NU	16	-	1,3	6	100
61796490	KR 0,75/4	4	NU	17	-	1,3	6	100
61796500	KR 1,5/3	3	da	16	-	1,8	6,5	100
61796510	KR 1,5/4	4	da	17	-	1,8	6,5	100
61796520	KR 1,5/5	5	da	18	-	1,8	7,5	100
61796530	KR 2,5/3	3	da	17	-	2,3	7,5	100
61796540	KR 2,5/4	4	da	18	-	2,3	7,5	100
61796550	KR 2,5/5	5	da	19	-	2,3	8,5	100
61796560	KR 2,5/6	6	da	19	-	2,3	8,5	100
61796570	KR 4/4	4	da	21	-	3	8,5	100
61796580	KR 4/5	5	da	22	-	3	9	100
61796590	KR 4/6	6	da	23	-	3	10	100
61796600	KR 6/4	4	da	22	-	4	9,5	100
61796610	KR 6/5	5	da	22	-	4	9,5	100
61796620	KR 6/6	6	da	23	-	4	10	100
61796630	KR 6/8	8	da	30	-	4	13,5	100
61796631	KR 10/5	5	da	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796632	KR 10/6	6	da	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796633	KR 10/8	8	da	33	B 7/ B 8	5	13,5	100
KRT								
61796640	KRT 10/5	5	da	29	B 7	4,5	10	100
61796650	KRT 10/6	6	da	29	B 7	4,5	10	100
61796660	KRT 10/8	8	da	34	B 7	4,5	13	100
61796670	KRT 10/10	10	da	34	B 7	4,5	16	100
61796680	KRT 10/12	12	da	41	B 7	4,5	19	100
61796690	KRT 16/5	5	da	34	B 8.5	5,5	12	100
61796700	KRT 16/6	6	da	34	B 8.5	5,5	12	100
61796710	KRT 16/8	8	da	39	B 8.5	5,5	15	100
61796720	KRT 16/10	10	da	39	B 8.5	5,5	16	100
61796730	KRT 16/12	12	da	47	B 8.5	5,5	19	100
61796740	KRT 25/6	6	da	43	B 10	7	14	100
61796750	KRT 25/8	8	da	43	B 10	7	15	100
61796760	KRT 25/10	10	da	43	B 10	7	16	100

Ultima actualizare (07.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF**

Articol nr.	Denumire articol	Orificiu pentru șurub Ø (mm)	Certificare UL	Lungime (mm)	Matrițe de presare	d mm	W mm	Bucăți / UA
61796770	KRT 25/12	12	da	48	B 10	7	19	100
61796780	KRT 35/6	6	da	49	B 12	8,5	17	100
61796790	KRT 35/8	8	da	49	B 12	8,5	17	100
61796800	KRT 35/10	10	da	49	B 12	8,5	19	100
61796810	KRT 35/12	12	da	53	B 12	8,5	22	50
61796820	KRT 50/6	6	da	53	B 14	10	20	50
61796830	KRT 50/8	8	da	53	B 14	10	20	50
61796840	KRT 50/10	10	da	53	B 14	10	20	50
61796850	KRT 50/12	12	da	56	B 14	10	22	50
61796860	KRT 70/8	8	da	55	B 16	12	23	50
61796870	KRT 70/10	10	da	55	B 16	12	23	50
61796880	KRT 70/12	12	da	58	B 16	12	23	50
61796890	KRT 95/8	8	da	60	B 18	13,5	26	50
61796900	KRT 95/10	10	da	60	B 18	13,5	26	50
61796910	KRT 95/12	12	da	63	B 18	13,5	26	50
61796920	KRT 95/16	16	da	69	B 18	13,5	28	50
61796930	KRT 120/10	10	da	64	B 19	15	28	50
61796940	KRT 120/12	12	da	64	B 19	15	28	50
61796950	KRT 120/16	16	da	70	B 19	15	28	50
61796960	KRT 150/12	12	NU	76	B 22	17	32	25
61796990	KRT 185/12	12	NU	79	13 B 24	19	35	25
61797000	KRT 185/16	16	NU	79	13 B 24	19	35	25
61797020	KRT 240/12	12	NU	86	13 B 26	21	38	25
61797030	KRT 240/16	16	NU	86	13 B 26	21	38	25
61797050	KRT 300/16	16	NU	100	13 B 30	24	44	10
KRF								
61803020	KRF 16/6	6	da	34	B 9	6	13	100
61803030	KRF 16/8	8	da	34	B 9	6	13	100
61803040	KRF 16/10	10	da	38	B 9	6	16	100
61803050	KRF 16/12	12	da	47	B 9	6	22	100
61803060	KRF 25/6	6	da	39	B 11	8	16	100
61803070	KRF 25/8	8	da	39	B 11	8	16	100
61803080	KRF 25/10	10	da	42	B 11	8	17	100
61803090	KRF 25/12	12	da	47	B 11	8	22	100

Ultima actualizare (07.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF**

Articol nr.	Denumire articol	Orificiu pentru șurub Ø (mm)	Certificare UL	Lungime (mm)	Matrițe de presare	d mm	W mm	Bucăți / UA
61803110	KRF 35/6	6	da	47	B 13	9	18	100
61803120	KRF 35/8	8	da	47	B 13	9	18	100
61803130	KRF 35/10	10	da	47	B 13	9	18	100
61803140	KRF 35/12	12	da	52	B 13	9	22	100
61803160	KRF 50/8	8	da	50	B 14.4	11	21	100
61803170	KRF 50/10	10	da	50	B 14.5	11	21	100
61803180	KRF 50/12	12	da	53	B 14.5	11	21	100
61803190	KRF 50/16	16	da	59	B 14.5	11	27	100
61803200	KRF 70/8	8	da	55	B 17	13	25	50
61803210	KRF 70/10	10	da	55	B 17	13	25	50
61803220	KRF 70/12	12	da	58	B 17	13	25	50
61803230	KRF 70/16	16	da	64	B 17	13	28	50
61803240	KRF 95/10	10	da	69	B 20	15	29	50
61803250	KRF 95/12	12	da	69	B 20	15	29	50
61803260	KRF 95/16	16	da	69	B 20	15	29	50
61803270	KRF 120/10	10	da	73	B 22	17	32	25
61803280	KRF 120/12	12	da	73	B 22	17	32	25
61803290	KRF 120/16	16	da	73	B 22	17	32	25
61803300	KRF 150/12	12	da	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803310	KRF 150/16	16	da	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803330	KRF 185/12	12	da	86	13 B 27	21	39	20
61803340	KRF 185/16	16	da	86	13 B 27	21	39	20
61803350	KRF 185/20	20	da	93	13 B 27	21	39	20
61803360	KRF 240/12	12	da	96	13 B 30	22,5	42	10
61803370	KRF 240/16	16	da	96	13 B 30	22,5	42	10
61803380	KRF 240/20	20	da	95	13 B 30	22,5	42	10
61803390	KRF 300/16	16	da	99	13 B 32	24,5	46	10
61803400	KRF 300/20	20	da	99	13 B 32	24,5	46	10
61803430	KRF 400/20	20	da	126	13 B 38	30	56	10
61803440	KRF 400/24	24	da	118	13 B 38	30	56	10

Ultima actualizare (07.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16