

Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF

Papuci tubulari KR/KRT/KRF cu gaură de inspecție



Beneficii

Cu orificiu de inspecție (începând cu 4 mm²)

Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă

Domeniul de utilizare

KR: Pentru conductori cu lițe fine sau multiconductor, clasa 2-5 și secțiuni între 0.75 - 10.00 mm²

KRT: Pentru conductori multifilari clasa 2 și secțiuni între 10 - 1000 mm²

KRF: pentru conductorii din cupru cu lițe fine și mai multe fire (clasa 2, 5 și 6) cu secțiuni între 16 și 800 mm²

Pentru conectarea conductorilor din cupru la aparatul sau bare

Max. 48 kV

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E205350 (vezi tabelul)

Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Papuci tubulari pentru conductori dn cupru

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001051

ETIM 6.0 Descriere clasa: Ghidaj cablu tubular pentru conductoarele din Cu

Material:

Cupru cositorit electrolitic (Cu/Sn4 , suprafața de staniu de 4μ)

Gama de temperatură:

Domeniul de temperatură max. +90°C

Temperatura de serviciu: 110°C, max. +140°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Ultima actualizare (10.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF

Articol nr.	Denumire articol	Orificiu pentru șurub Ø (mm)	Certificare UL	Lungime (mm)	Matrițe de presare	d mm	W mm	Bucăți / UA
KR								
61796480	KR 0,75/3	3	NU	16	-	1,3	6	100
61796490	KR 0,75/4	4	NU	17	-	1,3	6	100
61796500	KR 1,5/3	3	da	16	-	1,8	6,5	100
61796510	KR 1,5/4	4	da	17	-	1,8	6,5	100
61796520	KR 1,5/5	5	da	18	-	1,8	7,5	100
61796530	KR 2,5/3	3	da	17	-	2,3	7,5	100
61796540	KR 2,5/4	4	da	18	-	2,3	7,5	100
61796550	KR 2,5/5	5	da	19	-	2,3	8,5	100
61796560	KR 2,5/6	6	da	19	-	2,3	8,5	100
61796570	KR 4/4	4	da	21	-	3	8,5	100
61796580	KR 4/5	5	da	22	-	3	9	100
61796590	KR 4/6	6	da	23	-	3	10	100
61796600	KR 6/4	4	da	22	-	4	9,5	100
61796610	KR 6/5	5	da	22	-	4	9,5	100
61796620	KR 6/6	6	da	23	-	4	10	100
61796630	KR 6/8	8	da	30	-	4	13,5	100
61796631	KR 10/5	5	da	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796632	KR 10/6	6	da	29	B 7/ B 8	5	11,5	100
61796633	KR 10/8	8	da	33	B 7/ B 8	5	13,5	100
KRT								
61796640	KRT 10/5	5	da	29	B 7	4,5	10	100
61796650	KRT 10/6	6	da	29	B 7	4,5	10	100
61796660	KRT 10/8	8	da	34	B 7	4,5	13	100
61796670	KRT 10/10	10	da	34	B 7	4,5	16	100
61796680	KRT 10/12	12	da	41	B 7	4,5	19	100
61796690	KRT 16/5	5	da	34	B 8.5	5,5	12	100
61796700	KRT 16/6	6	da	34	B 8.5	5,5	12	100
61796710	KRT 16/8	8	da	39	B 8.5	5,5	15	100
61796720	KRT 16/10	10	da	39	B 8.5	5,5	16	100
61796730	KRT 16/12	12	da	47	B 8.5	5,5	19	100
61796740	KRT 25/6	6	da	43	B 10	7	14	100
61796750	KRT 25/8	8	da	43	B 10	7	15	100
61796760	KRT 25/10	10	da	43	B 10	7	16	100

Ultima actualizare (10.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF

Articol nr.	Denumire articol	Orificiu pentru șurub Ø (mm)	Certificare UL	Lungime (mm)	Matrițe de presare	d mm	W mm	Bucăți / UA
61796770	KRT 25/12	12	da	48	B 10	7	19	100
61796780	KRT 35/6	6	da	49	B 12	8,5	17	100
61796790	KRT 35/8	8	da	49	B 12	8,5	17	100
61796800	KRT 35/10	10	da	49	B 12	8,5	19	100
61796810	KRT 35/12	12	da	53	B 12	8,5	22	50
61796820	KRT 50/6	6	da	53	B 14	10	20	50
61796830	KRT 50/8	8	da	53	B 14	10	20	50
61796840	KRT 50/10	10	da	53	B 14	10	20	50
61796850	KRT 50/12	12	da	56	B 14	10	22	50
61796860	KRT 70/8	8	da	55	B 16	12	23	50
61796870	KRT 70/10	10	da	55	B 16	12	23	50
61796880	KRT 70/12	12	da	58	B 16	12	23	50
61796890	KRT 95/8	8	da	60	B 18	13,5	26	50
61796900	KRT 95/10	10	da	60	B 18	13,5	26	50
61796910	KRT 95/12	12	da	63	B 18	13,5	26	50
61796920	KRT 95/16	16	da	69	B 18	13,5	28	50
61796930	KRT 120/10	10	da	64	B 19	15	28	50
61796940	KRT 120/12	12	da	64	B 19	15	28	50
61796950	KRT 120/16	16	da	70	B 19	15	28	50
61796960	KRT 150/12	12	NU	76	B 22	17	32	25
61796990	KRT 185/12	12	NU	79	13 B 24	19	35	25
61797000	KRT 185/16	16	NU	79	13 B 24	19	35	25
61797020	KRT 240/12	12	NU	86	13 B 26	21	38	25
61797030	KRT 240/16	16	NU	86	13 B 26	21	38	25
61797050	KRT 300/16	16	NU	100	13 B 30	24	44	10
KRF								
61803020	KRF 16/6	6	da	34	B 9	6	13	100
61803030	KRF 16/8	8	da	34	B 9	6	13	100
61803040	KRF 16/10	10	da	38	B 9	6	16	100
61803050	KRF 16/12	12	da	47	B 9	6	22	100
61803060	KRF 25/6	6	da	39	B 11	8	16	100
61803070	KRF 25/8	8	da	39	B 11	8	16	100
61803080	KRF 25/10	10	da	42	B 11	8	17	100
61803090	KRF 25/12	12	da	47	B 11	8	22	100

Ultima actualizare (10.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF

Articol nr.	Denumire articol	Orificiu pentru șurub Ø (mm)	Certificare UL	Lungime (mm)	Matrițe de presare	d mm	W mm	Bucăți / UA
61803110	KRF 35/6	6	da	47	B 13	9	18	100
61803120	KRF 35/8	8	da	47	B 13	9	18	100
61803130	KRF 35/10	10	da	47	B 13	9	18	100
61803140	KRF 35/12	12	da	52	B 13	9	22	100
61803160	KRF 50/8	8	da	50	B 14.4	11	21	100
61803170	KRF 50/10	10	da	50	B 14.5	11	21	100
61803180	KRF 50/12	12	da	53	B 14.5	11	21	100
61803190	KRF 50/16	16	da	59	B 14.5	11	27	100
61803200	KRF 70/8	8	da	55	B 17	13	25	50
61803210	KRF 70/10	10	da	55	B 17	13	25	50
61803220	KRF 70/12	12	da	58	B 17	13	25	50
61803230	KRF 70/16	16	da	64	B 17	13	28	50
61803240	KRF 95/10	10	da	69	B 20	15	29	50
61803250	KRF 95/12	12	da	69	B 20	15	29	50
61803260	KRF 95/16	16	da	69	B 20	15	29	50
61803270	KRF 120/10	10	da	73	B 22	17	32	25
61803280	KRF 120/12	12	da	73	B 22	17	32	25
61803290	KRF 120/16	16	da	73	B 22	17	32	25
61803300	KRF 150/12	12	da	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803310	KRF 150/16	16	da	80	B 25/13 B 25	19	36	25
61803330	KRF 185/12	12	da	86	13 B 27	21	39	20
61803340	KRF 185/16	16	da	86	13 B 27	21	39	20
61803350	KRF 185/20	20	da	93	13 B 27	21	39	20
61803360	KRF 240/12	12	da	96	13 B 30	22,5	42	10
61803370	KRF 240/16	16	da	96	13 B 30	22,5	42	10
61803380	KRF 240/20	20	da	95	13 B 30	22,5	42	10
61803390	KRF 300/16	16	da	99	13 B 32	24,5	46	10
61803400	KRF 300/20	20	da	99	13 B 32	24,5	46	10
61803430	KRF 400/20	20	da	126	13 B 38	30	56	10
61803440	KRF 400/24	24	da	118	13 B 38	30	56	10

Ultima actualizare (10.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16