

Papuci de cabluri tubulari din Cu

Papuci de cablu tubulari realizați din cupru, rezistenți la temperaturi de până la +180 C, ideali pentru a conecta conductorii și cablurile de tip ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Potrivit pentru exterior



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu

Beneficii

Rezistă la temperaturi de până la +180°C.

Compatibili cu cablurile din seria ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură (de ex., seria de produse ÖLFLEX® HEAT 180).

Rezistența la căldură testată la 1.000 de cicluri cu cablurile ÖLFLEX® HEAT 180, în conformitate cu DIN EN IEC 61238-1-1.

Adecvați pentru utilizare cu uneltele de sertizare KLAUKE.

Certificarea UL conform datelor tehnice permite utilizarea produsului pe piața nord-americană.

Domeniul de utilizare

Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.

Normă de referință / aprobări

Ultima actualizare (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Papuci de cabluri tubulari din Cu

Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Papuci tubulari pentru conductori din cupru

Material:

Cupru electrolitic cositorit

Gama de temperatură:

până la +180 °C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Papuci de cabluri tubulari din Cu

Articol nr.	Certificare UL	Lungime (mm)	d mm	W mm
63207053	da	15,25	1,3	6
63207054	da	17	1,3	6,5
63207055	da	18,75	1,3	7,5
63207056	da	15,25	1,8	6,5
63207057	da	17	1,8	6,5
63207058	da	18,75	1,8	7,5
63207059	da	22,5	1,8	9
63207061	da	15,25	2,3	7,5
63207062	da	17	2,3	7,5
63207063	da	18,75	2,3	8,5
63207064	da	22,5	2,3	9,5
63207065	da	27,75	2,3	13
63207066	da	21,75	3	8,5
63207067	da	21,75	3	9
63207068	da	25,5	3	10
63207069	da	30,5	3	13
63207071	da	23	4	9,5
63207072	da	25	4	9,5
63207073	da	26	4	10
63207074	da	30,5	4	14
63207075	da	28,5	4,5	12
63207076	da	28,5	4,5	12
63207077	da	35	4,5	15
63207078	da	39	4,5	17
63207079	da	42	4,5	19
63207080	da	31,5	5,5	12
63207081	da	33,25	5,5	12
63207082	da	37,5	5,5	15
63207083	da	41,5	5,5	17
63207084	da	45	5,5	19

Ultima actualizare (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16