

Cutii assortate AHI

Pini izolați pentru conductori DIN, dimensiuni assortate, în cutie



Fără halogen

Beneficii

Cutii assortate optime - mai multe dimensiuni mereu la îndemână

Normă de referință / aprobări

Pini izolați pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² și 0.34 mm² nestandardizați) și sunt în cutii pe sortimente

Descrierea produsului

AHI cutie asortată tip I (galbenă):

30 x 0.25 - 6 mm LBU, 30 x 0.34 - 6 mm TQ, 30 x 0.5 - 8 mm ON, 30 x 0.75 - 8 mm WH, 30 x 1.00 - 8 mm YE

AHI cutie asortată tip II (portocaliu):

50 x 0.5 - 8 mm OG, 100 x 0.75 - 8 mm WH, 100 x 1.00 - 8 mm YE, 100 x 1.5 - 8 mm RD, 50 x 2.5 - 8 mm BU

AHI cutie asortată tip III (albastru):

50 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm BK, 20 x 10.00 - 12 mm WH, 10 x 16.00 - 12 mm GN

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cutie asortată cu componente pentru instalare și conectare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000524

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Casetă sortiment pentru tehnologia de alimentare și conectare

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Cutii asortate AHI

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Insert adecvat pentru sertizare	Conține (unitate)	UA (buc/set)
Cutie asortată AHI					
61794720	AHI cutie asortată tip I	0.25 - 1	PEW 12.090	150 x 1	1
61794730	AHI cutie asortată tip II	0.5 - 2.5	PEW 12.090	400 x 1	1
61794740	AHI cutie asortată tip III	4 - 16	PEW 12.090 / PEW 12.091	100 x 1	1