


## Pini terminali AHK izolați

Pini izolați pentru conductori, pentru cabluri de scurtcircuitare de până la 3 kV, pentru cabluri cu izolație groasă

### Informații

Acum cu aprobare UL



Fără halogen

### Beneficii

Izolație mai groasă și grosime mai mare a pereților pentru sarcini mai mari

Potrivit pentru cabluri rezistente la scurtcircuit sau puneri la masă până la 3 kV datorită manșonului de izolație mărit

### Domeniul de utilizare

Pentru cabluri cu izolație groasă

Pini de conductor cu izolație de diametru mai mare pentru cabluri cu izolație îngroșată ( ex. NSGAFÖU)

Potrivit pentru conexiuni neprotejate în tablouri electrice, vehicule feroviare, sisteme solare, cabluri pentru bujii, etc

### Normă de referință / aprobări

UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt

Material:

Cupru/PP

Suprafața : tablă cositorită

Gama de temperatură:

-5°C la +105°C

### Observație

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Pini terminali AHK izolați

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Pini terminali AHK izolați**

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm <sup>2</sup>	Certificare UL	Culoare	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Insert adecvat pentru sertizare	Bucăți / UA
61746500	AHK 1,5/8	1.5	da	negru	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746501	AHK 1,5/10	1.5	NU	negru	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746502	AHK 2,5/8	2.5	da	albastru	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746503	AHK 2,5/12	2.5	da	albastru	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746504	AHK 4/10	4	da	gri	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	PEW 12.090	100
61746505	AHK 6/ 12	6	da	galben	23	12	3,6	0,2	10	0,3	PEW 12.090	100
61746506	AHK 10/12	10	da	roșu	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3	PEW 12.091	100
61746507	AHK 16/12	16	da	albastru	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3	PEW 12.091	100

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03\_16