

## Clema dublă DKK

Clemă dublă DKK pentru fixarea cablurilor și conductorilor



### Beneficii

Asigură protecție fără a restricționa mobilitatea conductorilor  
Gamă mare de strângere

### Domeniul de utilizare

Cleme simple și fiabile pentru montarea cablurilor de lift

### Notă

Ghidul de instalare a cablurilor ÖLFLEX® -LIFT RH și RS se găsește în apendixul T5  
Sarcina maximă pentru fiecare clemă: 800 N (80 kg)  
Doar pentru asamblare verticală

### Inclus

Ancora de impact, șuruburile și discurile de siguranță sunt furnizate ca accesorii de montaj

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ID Clasa ETIM 5.0: EC000127 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Descriere clasa: Clemă șa de montare
Gama de temperatură:	încărcare mecanică mare: +65 °C încărcare mecanică scăzută: +100 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Clema dublă DKK**

Articol nr.	Denumire articol	Pentru cabluri Ø (mm)	Lungime x lățime x înălțime (mm)	Greutate (kg / bucată)	Bucăți / UA
DKK					
52026010	DKK 18	15.0 - 18.0	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19.0 - 26.0	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16