

Clema EKK

Clemă simplă EKK pentru fixarea cablurilor și conductorilor



Beneficii

Asigură protecție fără a restricționa mobilitatea conductorilor
Gamă mare de strângere

Domeniul de utilizare

Cleme simple și fiabile pentru montarea cablurilor de lift

Notă

Ghidul de instalare a cablurilor ÖLFLEX® -LIFT RH și RS
se găsește în apendixul T5
Sarcina maximă pentru fiecare clemă: 800 N (80 kg)
Doar pentru asamblare verticală

Inclus

Ancora de impact, șuruburile și discurile de siguranță sunt furnizate ca accesorii de montaj

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ID Clasa ETIM 5.0: EC000127 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Descriere clasa: Clemă șa de montare
Gama de temperatură:	încărcare mecanică mare: +65 °C încărcare mecanică scăzută: +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Clema EKK

Articol nr.	Denumire articol	Pentru cabluri Ø (mm)	Lungime x lățime x înălțime (mm)	Greutate (kg / bucată)	Bucăți / UA
o singură clemă					
52026000	EKK 18	15.0 - 18.0	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1
52026011	EKK 26	19.0 - 26.0	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16