

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C oțel inoxidabil

Grupul Lapp oferă un sistem de troleu pentru cabluri plate și rotunde.

Informații

Motorul de configurare de pe site-ul nostru vă ajută să alegeți corect sistemul de cărucioare (Downloadcenter-cable accessories)

**Beneficii**

Clemele de cablu protectoare împiedică îndoirea prea puternică a cablurilor
Rulmenții cu bile cu protecție împotriva prafului asigură o deplasare ușoară a cărucioarelor pe șine

Domeniul de utilizare

Macara și utilaje de ridicat
Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
Inginerie mecanică
Instalații de spălare
Nepotrivit pentru aplicații Ex

Notă

Cablurile rotunde și panglică nu pot fi combinate între ele sau unul lângă celălalt
Nu asamblați mai mult de 3 cleme de cablu una sub cealaltă
Raza de curbură a clemelor corespund datelor referitoare la instalarea fixă a cablurilor.

Inclus

Lungime de livrare șină profilată C 6 m

Descrierea produsului

Instalarea unui sistem ține cont de diverse criterii, ex. Greutatea cablului și lungimea de lucru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

ETIM 5.0 Descriere clasa: Sisteme de susținere și ghidare pentru cabluri

General:

Capacitatea de încărcare max.: 20 kg

Material:

Piese din metal: Oțel inoxidabil rezistent la acizi SS 2343 piulițe și șuruburi: Oțel inoxidabil rezistent la acizi Cleme A4: Poliamidă 6

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +120°C

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

**Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C oțel
inoxidabil****Observație**

CIBES® este marcă comercială înregistrată a firmei Swedish Cable Trolleys AB

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C oțel inoxidabil

Articol nr.	Denumire articol	Sistem	Dimensiuni max. cablu plat mm	Diametru max. cabluri rotunde mm	Bucăți / UA
Cărucior pentru cablu plat					
62200453	Cărucior pentru cablu plat C30 15 x 54 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	15.0 x 54.0	-	1
62200462	Cărucior pentru cablu plat C30 30 x 54 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	30.0 x 54.0	-	1
62200630	Cărucior colector plat C30 30 x 54 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	30.0 x 54.0	-	1
62200640	Clemă de capăt plată C30 30 x 54 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	30.0 x 54.0	-	1
Cărucior pentru cablu rotund					
62200120	Cărucior pentru cablu rotund C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200680	Cărucior colector rotund C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200130	Clemă de cablu rotundă de 10-16 mm oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	10.0 - 16.0	1
62200463	Clemă de cablu rotundă de 17-25 mm oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	17.0 - 25.0	1
62200700	Clemă de cablu rotundă de 26-36 mm oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	26.0 - 36.0	1
62200690	Clemă de capăt rotundă oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
Componente de fixare					
62200454	Șină profilată C 6 m C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200600	Element de îmbinare șine C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200610	Suport șine flex. C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200487	Suport șine perete C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200620	Opritor C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200660	Braț de extensie 800 mm C30 oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200650	Braț de fixare 400 mm oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1
62200670	Clemă grindă din oțel, oțel inoxidabil	C30 oțel inoxidabil	-	-	1

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16