

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C

Grupul Lapp oferă un sistem de troleu complet pentru cabluri plate și rotunde.

Informații

Motorul de configurare de pe site-ul nostru vă ajută să alegeți corect sistemul de cărucioare (Downloadcenter-cable accessories)



Beneficii

Clemele de cablu protectoare împiedică îndoirea prea puternică a cablurilor
Rulmenții cu bile cu protecție împotriva prafului asigură o deplasare ușoară a cărucioarelor pe șine

Domeniul de utilizare

Macara și utilaje de ridicat
Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
Inginerie mecanică
Instalații de spălare
Nepotrivit pentru aplicații Ex

Notă

Cablurile rotunde și panglică nu pot fi combinate între ele sau unul lângă celălalt
Nu asamblați mai mult de 3 cleme de cablu una sub cealaltă
Raza de curbură a clemelor corespund datelor referitoare la instalarea fixă a cablurilor.
Cărucioarele pentru cablu prevăzute cu litera "b" sunt potrivite pentru cabluri cu o rază de îndoire mai mare (a se consulta Fișa cu date tehnice)

Inclus

Lungime de livrare șină profilată C 6 m

Descrierea produsului

Instalarea unui sistem ține cont de diverse criterii, ex. Greutatea cablului și lungimea de lucru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

ETIM 5.0 Descriere clasa: Sisteme de susținere și ghidare pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002935

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sisteme de susținere și ghidare pentru cabluri

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C

General:	Capacitatea de încărcare max.: Sistem C30: 20 kg Sistem C40: 32 kg
Material:	Piese din metal: Cleme din oțel zincat: Poliamidă 6
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

CIBES® este marcă comercială înregistrată a firmei Swedish Cable Trolleys AB
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C

Articol nr.	Denumire articol	Sistem	Dimensiuni max. cablu plat mm	Diametru max. cabluri rotunde mm	Bucăți / UA
Cărucior pentru cablu plat					
62200421	Cărucior pentru cablu plat C30 15 x 54	C30	15.0 x 54.0	-	1
62200442	Cărucior pentru cablu plat C30 30 x 54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200477	Cărucior pentru cablu plat C30 22 x 54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200420	Cărucior colector plat C30 30 x 54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200482	Cărucior colector plat C30 22 x 54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200422	Clemă de capăt plată C30 30 x 54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200483	Clemă de capăt plată C30 22 x 54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200464	Cărucior pentru cablu plat C40 22 x 52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200479	Cărucior pentru cablu plat C40 22 x 72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200419	Cărucior pentru cablu plat C40 22 x 97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200480	Cărucior pentru cablu plat C40 22 x 132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200446	Cărucior pentru cablu plat C40 35 x 72	C40	35.0 x 72.0	-	1
62200457	Cărucior pentru cablu plat C40 35 x 97	C40	35.0 x 97.0	-	1
62204505	Cărucior pentru cablu plat C40 35 x 132	C40	35.0 x 132.0	-	1
62200465	Cărucior colector plat C40 22 x 52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200488	Cărucior colector plat C40 22 x 72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200418	Cărucior colector plat C40 22 x 97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200489	Cărucior colector plat C40 22 x 132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200447	Cărucior colector plat C40 35 x 72	C40	35.0 x 72.0	-	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C

Articol nr.	Denumire articol	Sistem	Dimensiuni max. cablu plat mm	Diametru max. cabluri rotunde mm	Bucăți / UA
62200458	Cărucior colector plat C40 35 x 97	C40	35.0 x 97.0	-	-
62200466	Cărucior colector plat C40 35 x 132	C40	35.0 x 132.0	-	1
62200484	Clemă de capăt plată C40 22 x 52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200485	Clemă de capăt plată C40 22 x 72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200417	Clemă de capăt plată C40 22 x 97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200486	Clemă de capăt plată C40 22 x 132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200448	Clemă de capăt plată C40 35 x 72	C40	35.0 x 72.0	-	1
62200459	Clemă de capăt plată C40 35 x 97	C40	35.0 x 97.0	-	1
62204504	Clemă de capăt plată C40 35 x 132	C40	35.0 x 132.0	-	1
Cărucior pentru cablu rotund					
62200434	Cărucior pentru cablu rotund C30	C30	-	-	1
62200435	Cărucior colector rotund C30	C30	-	-	1
62200478	Cărucior pentru cablu rotund C40	C40	-	-	1
62200481	Cărucior colector rotund C40	C40	-	-	1
62200437	Clemă de cablu rotundă de 10-16 mm	-	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Clemă de cablu rotundă de 17-25 mm	-	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Clemă de cablu rotundă de 26-36 mm	-	-	26.0 - 36.0	1
62200436	Clemă de capăt rotundă	C30, C40	-	-	1
Componente de fixare					
62200440	Șină profilată 6 m C30	C30	-	-	1
62200424	Element de îmbinare șine C30	C30	-	-	1
62200427	Suport șine flex. C30	C30	-	-	1
62200429	Suport șine perete C30	C30	-	-	1
62200425	Opritor C30	C30	-	-	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16

Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C

Articol nr.	Denumire articol	Sistem	Dimensiuni max. cablu plat mm	Diametru max. cabluri rotunde mm	Bucăți / UA
62200432	Braț de extensie 800 mm C30	C30	-	-	1
62200444	Șină profilată 6 m C40	C40	-	-	1
62200445	Element de îmbinare șine C40	C40	-	-	1
62200456	Suport șine flex. C40	C40	-	-	1
62200461	Suport șine perete C40	C40	-	-	1
62200449	Opritor C40	C40	-	-	1
62200467	Braț de extensie 800 mm C40	C40	-	-	1
62200460	Suport de perete	C30, C40	-	-	1
62200430	Braț de fixare 400 mm	C30, C40	-	-	1
62200431	Braț de fixare 630 mm	C30, C40	-	-	1
62200433	Clemă din oțel	C30, C40	-	-	1
62200471	-	-	-	-	1
62200428	Suport șină pentru montaj pe tavan	-	-	-	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16