


Clemă de ecranare EMC-Guard

Clemă de ecranare EMC pentru împământarea ecranului cablurilor. Pentru montaj direct și pe șine DIN.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistent la coroziune



Timpu de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu



Robust



Interferența semnalelor

Beneficii

Permite un montaj rapid și fără unelte prin apăsarea ecranului cablului pentru obținerea unui contact sigur

Suprafața galvanizată și contactul extins cu ecranul asigură o

impedanță coborâtă a punerii la masă fapt care elimină

interferențele electromagnetice chiar și cele de înaltă frecvență

Material rotunjit, fără muchii ascuțiți, pentru o protecție optimă a cablului

Integrare ușoară în conceptul mașinii datorită dimensiunilor compacte

Disponibil cu diferite intervale de prindere pentru montaj individual, pentru economie de spațiu

Domeniul de utilizare

Poate fi utilizat în dulapuri de comandă, la sistemul de comandă al motorului, carcase sau instalațiile de mașini

Pentru contactarea cablurilor ecranate cu potențial de masă

Pentru protecție împotriva perturbațiilor electromagnetice și pentru egalizarea potențialului

Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Clemă de ecranare EMC-Guard

Suprafețe de contact mari cu ecranul

Efectul de arc permite un contact constant bun și o presiune constantă asupra ecranului cablului

Preluare optimă a efortului de tracțiune prin intermediul colierului

atașat cu fașete pe izolația exterioară a cablului

-Varianta "DINrail" cu levier de montaj conectabil pentru șine DIN de 35 mm, poate fi montată fără unelte

Varianta "MOUNT" pentru montaj direct, pe contrapanouri sau construcții din tablă cu ajutorul șurubului M4

Normă de referință / aprobări

Capacitatea materialului de izolație de a prelua efortul de tracțiune conform EN 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002020

ETIM 6.0 Class-Description: Clemă de conectare ecranată

Notă:

Montaj:

"DINrail": blocare

"MOUNT": șuruburi

Material:

Material: oțel cu arc călit

Suprafață: galvanizată

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Clemă de ecranare EMC-Guard

Articol nr.	Denumire articol	Interval de fixare în mm	Tipul montajului	Bucăți / UA
61721300	EMC-Guard DINrail-SR 3-6	3 - 6	Șină DIN 35 mm (fără unelte)	10
61721301	EMC-Guard DINrail-SR 6-8	6 - 8	Șină DIN 35 mm (fără unelte)	10
61721302	EMC-Guard DINrail-SR 8-11	8 - 11	Șină DIN 35 mm (fără unelte)	10
61721303	EMC-Guard DINrail-LSR 3-12	3 - 12	Șină DIN 35 mm (fără unelte)	10
61721304	EMC-Guard DINrail-LSR 7-18	7 - 18	Șină DIN 35 mm (fără unelte)	10
61721305	EMC-Guard MOUNT-SR 3-6	3 - 6	Montaj direct (șurub M4)	10
61721306	EMC-Guard MOUNT-SR 6-8	6 - 8	Montaj direct (șurub M4)	10
61721307	EMC-Guard MOUNT-SR 8-11	8 - 11	Montaj direct (șurub M4)	10
61721308	EMC-Guard MOUNT-LSR 3-12	3 - 12	Montaj direct (șurub M4)	10
61721309	EMC-Guard MOUNT-LSR 7-18	7 - 18	Montaj direct (șurub M4)	10