


Tub termocontractabil PROTECT-HF

Tubul termocontractabil nu are halogen și, prin urmare, este adecvat în special pentru utilizarea în clădiri publice, aeroporturi, spitale etc. Tubul termocontractabil PROTECT-HF dispune și de o aprobare feroviară.

Informații

Pereți subțiri
Fără halogen



Șină



Rezistență chimică bună



Fără halogen

Beneficii

Flexibil

Produsele fără halogen nu dezvoltă gaze corozive sau toxice în caz de incendiu, sunt ignifuge, prezintă o propagare mică a focului și dezvoltă doar puțin fum

PROTECT-HF RW: poate fi aplatizat pentru marcare, potrivit pentru aplicații feroviare

Domeniul de utilizare

Izolarea, protecția și gruparea cablurilor

Tub termocontractabil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE

PROTECT-HF RW: Pentru aplicații feroviare și marcare

Caracteristicile produsului

Fără halogen

Rezistență chimică bună

Cu întârzierea propagării focului

Fără silicon

Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)

Normă de referință / aprobări

PROTECT-HF/Box: Grad de inflamabilitate FMVSS 302

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT-HF

PROTECT-HF RW: Grad de inflamabilitate ASTM D 635-HB, standarde feroviare (clasa vehiculelor 1A conform BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 formarea gazelor toxice în urma arderii de materiale M7

Inclus

PROTECT-HF Box: Într-o cutie de derulare compactă, ușor de utilizat

PROTECT-HF: Pungă din plastic cu bucăți de 1,22 m

PROTECT-HF RW: Se livrează pe bobină

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
La cerere:	Alte culori sunt disponibile la cerere
Notă:	Cu perete subțire Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Informații:	Rata de termocontractie : 2:1
Culoare:	Negru, verde-galben, galben, alb
Material:	Poliolefină
Gama de temperatură:	Temperatura de termocontractie : +90 °C PROTECT-HF/Box: între -30 °C și +105 °C PROTECT-HF RW: între -55 °C și +105 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub termocontractabil PROTECT-HF

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm	Bucăți / UA	UA (buc/set)
Tub termocontractabil PROTECT-HF Box						
61742489	PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK	negru	1.2 - 0.6	0,41	15	1
61742490	PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK	negru	1.6 - 0.8	0,43	15	1
61742491	PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK	negru	2.4 - 1.2	0,51	15	1
61742492	PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK	negru	3.2 - 1.6	0,51	15	1
61742493	PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK	negru	4.8 - 2.4	0,51	12	1
61742494	PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK	negru	6.4 - 3.2	0,65	12	1
61742495	PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK	negru	9.5 - 4.7	0,65	10	1
61742496	PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK	negru	12.7 - 6.4	0,65	8	1
61742497	PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK	negru	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742498	PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK	negru	25.4 - 12.7	0,89	3	1
Tub termocontractabil PROTECT-HF						
61742472	PROTECT-HF 1,2/0,6 BK	negru	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742473	PROTECT-HF 1,6/0,8 BK	negru	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742474	PROTECT-HF 2,4/1,2 BK	negru	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742475	PROTECT-HF 3,2/1,6 BK	negru	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742476	PROTECT-HF 4,8/2,4 BK	negru	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742477	PROTECT-HF 6,4/3,2 BK	negru	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742478	PROTECT-HF 9,5/4,7 BK	negru	9.5 - 4.7	0,65	30,5	1
61742479	PROTECT-HF 12,7/6,4 BK	negru	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742480	PROTECT-HF 19,1/9,5 BK	negru	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT-HF

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm	Bucăți / UA	UA (buc/set)
61742481	PROTECT-HF 25,4/12,7 BK	negru	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742482	PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE	verde - galben	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742483	PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE	verde - galben	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742484	PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE	verde - galben	6.4 - 3.2	0,65	30,5	1
61742485	PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE	verde - galben	9.5 - 9.5	0,65	30,5	1
61742486	PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YE	verde - galben	12.7 - 6.4	0,65	30,5	1
61742487	PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE	verde - galben	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742488	PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE	verde - galben	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
Tub termocontractabil PROTECT-HF RW						
61742499	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK	negru	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742501	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK	negru	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742502	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK	negru	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742503	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK	negru	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742504	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK	negru	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742505	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK	negru	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742506	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK	negru	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742507	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK	negru	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742508	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH	alb	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742509	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH	alb	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742510	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH	alb	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742511	PROTECT-HF RW	alb	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16

Tub termocontractabil PROTECT-HF

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm	Bucăți / UA	UA (buc/set)
	6,4/3,2 WH					
61742512	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH	alb	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742513	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH	alb	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742514	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH	alb	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742523	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH	alb	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1
61742515	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE	galben	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300	1
61742516	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE	galben	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300	1
61742517	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE	galben	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300	1
61742518	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE	galben	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300	1
61742519	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE	galben	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150	1
61742520	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE	galben	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100	1
61742521	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE	galben	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50	1
61742522	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE	galben	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50	1

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16