

## Tub termocontractabil PROTECT

Tubul termocontractabil CMP, conceput în mod special pentru piața din America de Nord, datorită aprobărilor multiple, cum ar fi CSA sau UR. Rata de contractare este de 2:1.

### Informații

Pereți subțiri



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării

### Beneficii

Flexibil

Proprietăți fizice și mecanice excelente

Aprobat pentru Nord America și Canada

### Domeniul de utilizare

Izolarea, protecția și gruparea cablurilor

Tub termocontractabil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE

### Caracteristicile produsului

Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)

Fără silicon

Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)

### Normă de referință / aprobări

Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)

UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)

### Notă

Nerezistent la ulei de motor

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Tub termocontractabil PROTECT

### Inclus

Pungă de plastic cu unități de 1.22 m

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
La cerere:	Alte culori sunt disponibile la cerere
Notă:	Cu perete subțire Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Informații:	Rata de termocontractie : 2:1
Culoare:	Negru transparent verde-galben
Material:	Poliolefină iradiată
Gama de temperatură:	-55°C la +135°C Temperatura de termocontractie : +90°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Tub termocontractabil PROTECT**

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm	UA (m)	UA (buc/set)
61742400	PROTECT 1,2/0,6 BK	negru	1.2 - 0.6	0,41	61	1
61742401	PROTECT 1,6/0,8 BK	negru	1.6 - 0.8	0,43	61	1
61742402	PROTECT 2,4/1,2 BK	negru	2.4 - 1.2	0,51	61	1
61742403	PROTECT 3,2/1,6 BK	negru	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742404	PROTECT 4,8/2,4 BK	negru	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742405	PROTECT 6,4/3,2 BK	negru	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742406	PROTECT 9,5/4,7 BK	negru	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742407	PROTECT 12,7/6,4 BK	negru	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742408	PROTECT 19,1/9,5 BK	negru	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742409	PROTECT 25,4/12,7 BK	negru	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1
61742416	PROTECT 3,2/1,6 GN/YE	verde - galben	3.2 - 1.6	0,51	61	1
61742417	PROTECT 4,8/2,4 GN/YE	verde - galben	4.8 - 2.4	0,51	61	1
61742418	PROTECT 6,4/3,2 GN/YE	verde - galben	6.4 - 3.2	0,64	30,5	1
61742419	PROTECT 9,5/4,7 GN/YE	verde - galben	9.5 - 4.7	0,64	30,5	1
61742420	PROTECT 12,7/6,4 GN/YE	verde - galben	12.7 - 6.4	0,64	30,5	1
61742421	PROTECT 19,1/9,5 GN/YE	verde - galben	19.1 - 9.5	0,77	30,5	1
61742422	PROTECT 25,4/12,7 GN/YE	verde - galben	25.4 - 12.7	0,89	18,3	1

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16