

## Bride rezistente la căldură Ty-Rap® cu lamă de oțel

Bridele TY- RAP® cu lamă de oțel/limbă de blocare sunt disponibile la LAPP și ca variantă rezistentă la căldură, până la temperaturi de 105 °C.



Fără halogen

### Beneficii

Posedă toate avantajele oferite de TY-RAP®, însă cu o rezistență termică mai mare

### Domeniul de utilizare

Pot fi utilizate în zone expuse la temperaturi ridicate precum echipamente electrice de încălzire și instalații de încălzire

### Normă de referință / aprobări

Fișier număr E49405, vezi tabela

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

### Construcție

Adăugarea "M" în denumirea articolului înseamnă "rezistent la căldură"

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare:	Verde deschis - transparent
Material:	Poliamidă 6.6 rezistentă la căldură fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură:	-40 °C la +105 °C

### Observație

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## **Bride rezistente la căldură Ty-Rap®cu lamă de oțel**

TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Bride rezistente la căldură Ty-Rap®cu lamă de oțel**

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Efortul la tracțiune ( N )	Bucăți / UA
61723470	TYH 23 M	da	92.0 x 2.4	2 - 16	80	1000
61723460	TYH 232 M	da	203.0 x 2.4	2 - 50	80	1000
61723440	TYH 24 M	da	140.0 x 3.6	2 - 29	130	1000
61723430	TYH 242 M	NU	208.0 x 3.6	2 - 50	130	1000
61723410	TYH 26 M	da	284.0 x 3.6	2 - 76	130	1000
61723420	TYH 25 M	da	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723380	TYH 28 M	da	360.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723390	TYH 272 M	da	222.0 x 7.6	6 - 50	540	500
61723400	TYH 27 M	da	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61723350	TYH 29 M	da	771.0 x 6.9	6 - 229	530	500

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16