

Bride stabilizate UV Ty-Rap® cu lamă de oțel

Bride cu lamă de oțel sunt disponibile și în varianta rezistentă la intemperii/stabilă la raze ultraviolete, adecvate în special pentru instalarea la exterior.



Rezistența termică



Rezistent la coroziune



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistența mare este constantă chiar și în condiții dificile: temperaturi extreme, umiditate și îngheț

Blocarea este rezistentă la șocuri și vibrații

Lama de oțel este fixată pe lacătul fașetei și este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316

Domeniul de utilizare

Utilizare pentru instalarea și întreținerea instalațiilor electrice în spații exterioare

Caracteristicile produsului

Conține 2% carbon pentru a se încadra în specificațiile militare

Normă de referință / aprobări

Număr fișier UL TY-RAP®: E49405, vezi tabel

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Inclus

Reperetele care au în cod "B" (ex TYB 24 M) sunt livrate într-o cutie portabilă unde bridele sunt aranjate corespunzător

Date Tehnice

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Bride stabilizate UV Ty-Rap®cu lamă de oțel

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare:	RAL 9005 negru / rezistent UV
Material:	Poliamidă 6.6 fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +85°C

Observație

B = box, altfel pungă de plastic

TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Bride stabilizate UV Ty-Rap®cu lamă de oțel

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Efortul la tracțiune (N)	Bucăți / UA
Negru (rezistent la raze ultraviolete)						
61723010	TYB* 23 MX	da	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61723110	TY 232 MX	da	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61723120	TY 234 MX	da	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	da	140.0 x 3.6	2 - 29	133	1000
61723130	TY 242 MX	da	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61723040	TY 26 MX	da	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61723140	TY 244 MX	da	368.0 x 3.6	2 - 103	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	da	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61723150	TY 253 MX	da	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61723060	TY 28 MX	da	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61723160	TY 272 MX	da	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61723050	TY 27 MX	da	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61723070	TY 29 MX	da	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16