

Bride Ty-Rap® cu lamă de oțel pentru înșurubare

Bride TY- RAP® cu lamă de oțel sunt disponibile și ca variantă de montare cu șuruburi, nituri și bolțuri.



Fără halogen

Beneficii

Bride cu element de fixare
Permit instalarea și gruparea într-un singur pas
Inelul de oțel asigură o prindere durabilă și sigură

Domeniul de utilizare

Pentru asamblare cu șuruburi, bolțuri sau nituri
instalare și aranjare simultană
Posibile zone de aplicație: ansambluri de cabluri, pre-asamblarea sau asamblarea finală a părților sau a mănunchiurilor și pentru instalarea fără mentenanță a cablurilor sau a tuburilor de protecție

Normă de referință / aprobări

Fișier număr E49405, vezi tabela
Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Construcție

Disponibil în culoare neagră și cu rezistență la UV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare:

Culoare naturală

Material:

Poliamidă 6.6
fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +85°C

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Bride Ty-Rap® cu lamă de oțel pentru înșurubare

Observație

TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel pentru înșurubare

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Gaură Ø (mm)	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Efortul la tracțiune (N)	Bucăți / UA
61715420	TY 33 M	da	2.8	102.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61715480	TY 34 M	da	4.2	151.0 x 3.5	2 - 29	180	1000
61715540	TY 35 M	da	4.8	199.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61720070	TY 1435 M	da	6.3	198.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61715600	TY 37 M	da	6.3	356.0 x 7.7	6 - 90	540	500