

## Bride Ty-Rap® cu lamă de oțel

Bridă autoblocantă cu pinten din oțel și rezistență îmbunătățită la întindere



Fără halogen

### Beneficii

Rezistența mare este constantă chiar și în condiții dificile: temperaturi extreme, umiditate și îngheț

Blocarea este rezistentă la șocuri și vibrații

Lama de oțel este fixată pe lacătul fașetei și este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316

### Domeniul de utilizare

Fașetă de calitate superioară cu pinten metalic, destinată aplicațiilor în medii grele

### Normă de referință / aprobări

Număr fișier UL TY-RAP®: E49405, vezi tabel

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

### Inclus

Reperetele care au în cod "B" (ex TYB 24 M) sunt livrate într-o cutie portabilă unde bridele sunt aranjate corespunzător

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare:	Culoare naturală
Material:	Poliamidă 6.6 fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +85°C

## Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel

### Observație

B = box, altfel pungă de plastic

TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel**

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Efortul la tracțiune ( N )	Bucăți / UA
Natural						
61715000	TYB* 23 M	da	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61716250	TY 232 M	da	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61716310	TY 234 M	da	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61715060	TYB* 24 M	da	140.0 x 3.6	2 - 29	180	1000
61716370	TY 242 M	da	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61715180	TY 26 M	da	284.0 x 3.6	2 - 76	180	1000
61716430	TY 244 M	da	368.0 x 3.6	2 - 103	180	1000
61715120	TYB* 25 M	da	186.0 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61716490	TY 253 M	da	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61715300	TY 28 M	da	361.0 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61716550	TY 272 M	da	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61715240	TY 27 M	da	340.0 x 7.0	6 - 90	540	500
61715360	TY 29 M	da	771.0 x 6.9	6 - 229	540	500

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16