


TY - FAST® bride standard

Brida TY - FAST®, fabricată din PA 6,6, este o bridă standard pentru aplicații multiple. Aceasta a obținut diferite tipuri de aprobări.



Fără halogen



Rezistent la UV

Beneficii

Opritorul din poliamid integrat oferă putere de blocare mare

Sistemul de prindere de siguranță previne desfacerea fașetei în cursul lucrului pînă la strângerea definitivă cu mâna sau cu scule adecvate

Domeniul de utilizare

Bride de cablu multifuncțională

Normă de referință / aprobări

Fișier număr E49405, vezi tabela

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Material:

Poliamidă 6.6

fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +85°C

Observație

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

TY - FAST® bride standard

TY-FAST® este brand comercial al companiei ABB.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

TY - FAST® bride standard

Articol nr.	Descriere articol	Certificare UL	Lungime x lățime (mm)	Ø legătură (mm)	Efortul la tracțiune (N)	Bucăți / UA
Natural						
61810350	TY100-18	da	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	da	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	da	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	da	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	da	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	da	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	da	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	da	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	da	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	da	375.0 x 7.6	102	540	500
Negru (rezistent la raze ultraviolete)						
61810460	TY100-18x	da	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	da	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	da	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	da	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	da	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	da	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	da	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	da	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	da	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	da	375.0 x 7.6	102	540	500

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16