

Clește pentru bride Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120

TY-GUN ERG 50/TY-GUN ERG 120 Sculă pentru strângerea și tăierea automată a bridelor, permit asamblarea rapidă și economică a acestora

Informații

Cu elemente mecanice optimizate



Timpu de asamblare



Robust

Beneficii

Pentru asamblare ușoară, capul poate fi rotit 360°
Setarea forței de întindere și mecanism automat de tăiere
Zona largă de prindere (lățime de 25,4 mm) ușurează inserarea fașetelor
Design ergonomic (forme rotunjite) și ușurință în utilizare
Solicitare și tensiune redusă

Domeniul de utilizare

"Pistol" pentru bride din plastic
Permite o legare rapidă și economică, prinde și fixează bridele
Durată crescută de viață datorită posibilității de setare a efortului de strângere pentru fiecare tip de bridă
Partea tăiată a fașetei rămâne în sculă și poate fi preluată, nu se face gunoi

Caracteristicile produsului

Forma mânerului permite folosirea sculei indiferent de mărimea mâinii utilizatorului
Mecanismul antirecul previne apariția vibrațiilor
Depozitare facilă și practică a lamei de rezervă (este inclusă 1 lamă de rezervă în interiorul sculei)
Greutate mică
Ciocul din oțel inoxidabil garantează o durată mare de viață

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000453

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentru bride de cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000453

ETIM 6.0 Descriere clasa: Scule de strângere bride pentru cabluri

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Clește pentru bride Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120

Atenție:	Tensiunea este ajustată manual
Notă:	Lungime x lățime x înălțime: 178x127x38 mm ERG 50: 65-83 N pentru setarea 1, 175-220 N pentru setarea 8 ERG 120:175-250 N pentru setarea 1 450-580 N pentru setarea 8
Culoare:	ERG 50: Cap negru ERG 120: Cap portocaliu
Material:	Polimer rezistent la șoc Mâner moale cauciucat

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Clește pentru bride Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120

Articol nr.	Descriere articol	Pentru bride	Lățime bridă (mm)	Greutate (kg)	Bucăți / UA
Ty-Gun ERG 50					
62120120	Ty-Gun ERG 50	Plastic	2.4 - 4.8	0,26	1
62120121	Ty-Gun ERG 50 Lame de rezervă	Plastic	2.4 - 4.8	-	2
Ty-Gun ERG 120					
62120125	Ty-Gun ERG 120	Plastic	4.8 - 7.6	0,278	1
62120126	Ty-Gun ERG 120B Lame de rezervă	Plastic	4.8 - 7.6	-	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16