


Suport de bridă autoadeziv

Suport cu adeziv, pentru fixarea bridelor autoblocante



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen

Beneficii

optim pentru montare cu două fașete / sau fașete în cruce, pentru cabluri premufate
Ușor de manevrat

Domeniul de utilizare

Brățele autoblocante sunt introduse în sloturile pentru montarea pe perete a cablurilor
Cablare dulapuri de comandă, autovehicule, mașini de birou etc.

Normă de referință / aprobări

Auto-stingere conform cu UL 94 V1 UL 94 V-2 (fără bandă adezivă)

Notă

Pentru instalare sunt necesari pereți netezi, fără grăsimi

Timpul minim de presare la aplicare: 10 sec. Timpul de întărire recomandat: 24 h

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază și element pentru fixare bride de cablu

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000449

ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu

Culoare:

Negru

Culoare naturală

Material:

Poliamidă 6.6

fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură:

-15 °C to +50 °C

Temperatura minimă de operare +10°C

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Suport de bridă autoadeziv

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Suport de bridă autoadeziv

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Diametru (mm)	Lățimea fașetei (mm)	Lungime x lățime (mm)	Bucăți / UA
61718612	Suport adeziv 19 x 19 NA	natural	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718611	Suport adeziv 19 x 19 BK	negru	3,2	3,6	19.0 x 19.0	100
61718614	Soclu adeziv 28 x 28 NA	natural	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100
61718613	Soclu adeziv 28 x 28 BK	negru	5,3	5,3	28.0 x 28.0	100